


品番 : EA470BH-2

品名 : Rc 1/4" 電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 24,300円(税抜) / 26,730円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 24,300円(税抜) / 26,730円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/10 23:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1064ページ                      |      |   |



#### 仕様

|              |   |            |   |
|--------------|---|------------|---|
| メーカー         | キット(KITZ)                                     | 型番         | EA100-UTE 8A  |
| 呼び径          | 8A  | ねじサイズ      | Rc1/4"  |
| 最高使用圧力       | 水・油・空気(80℃以下):1.0MPa<br>水・油・空気(100℃以下):0.5MPa | 材質         | ボディ:ステンレス(SCS14A)<br>ステム:SUS316(Crめっき)<br>ボール:SUS316<br>ボールシート:PTFE |
| 電源           | AC100V(50/60Hz)                               | 定格電流       | 90mA  |
| 最大消費電力       | 9W  | 最大出力トルク    | 1.9N・m  |
| 定格時間         | 連続  | 絶縁等級       | JIS C4003 E種  |
| マイクロスイッチ接点容量 | AC125V 2A(抵抗負荷)<br>AC250V 0.6A(抵抗負荷)          | 位置リミットスイッチ | 開、閉各1個(有電圧)   |
| 絶縁耐圧         | AC1500V(1分間)又は(AC1800V 1秒間)                   | 使用環境       | 屋外使用可<br>(直射日光不可)   |
| 周囲温度         | -20℃~+50℃                                     | 取付姿勢       | 直立~水平   |
| 電源コード・接続方式   | ビニルキャブタイヤコード5芯・長さ700mm・0.3mm <sup>2</sup>     | 潤滑方式       | グリース  |
| 過負荷保護装置      | インピーダンスプロテクト                                  | 塗装         | ハウジング:黒色、カバー:ライトブルー<br>ハンマートーン                                      |

|                    |                      |      |                |
|--------------------|----------------------|------|----------------|
| 機能                 | 90°正逆回転              | 防水構造 | IEC529のIP56相当  |
| 開閉時間               | 50Hz:約6秒<br>60Hz:約5秒 | 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| クラス                | 10K                  |      |                |
| ボディが一体造形されたステンレス鋼製 |                      |      |                |
| レデューストポア型          |                      |      |                |
| RoHS相当品            |                      |      |                |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.