

品番：EA506MA-11A

品名：390x740x180mm 引出し式収納ケース(2個)



販売価格	8,630円(税抜) / 9,493円(税込)		
カタログ価格	8,630円(税抜) / 9,493円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 22:19現在)		
商品入数	2	販売単位	St
カタログページ			



一度引き出されるとスムーズに引き出し心臓
引き出しの内部でスムーズに引き出せます。
スムーズに引き出せるので、引き出しの
移動が楽になります。特別強化の設計により、
引き出しの移動が楽になります。

軽い・強い・丈夫な天板
深くはくも、軽く、丈夫な天板を採用。でも、スムーズに
引き出すための天板、アルミ補強板を
内蔵していることで、引き出しの移動が楽になり、
引き出しの移動が楽になります。

前倒れ防止パーツ付き
積み重ねたときに、引き出しの移動が楽になり、
引き出しの移動が楽になります。前倒れ防止
パーツが付いているので、引き出しの移動が楽になり、
引き出しの移動が楽になります。

床にやさしいゴム脚付き
フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。
引き出しの移動が楽になります。

仕様

メーカー	天馬 (TENMA)	シリーズ	Fits
商品名	フィツケース アドバンス 74-39S	サイズW×D×H(mm)	390×740×180
引き出し内寸W×D×H (mm)	300×681×116	重量(kg)	3.05
入数	2	色	ホワイトクリア
天板耐荷重	5kg	引出耐荷重	2.7kg
最大積み重ね段数	4段	収納目安	トレーナー約6枚
材質	天板・外枠・引出し: ポリプロピレン 前パネル・前倒れ防止用ジョイント具: スチロール樹脂 ゴム脚: エラストマー 補強板: アルミ	付属品	ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具

積み重ね可能

天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。

フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。

積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。

押入れに最適なロングタイプ

便利なインデックスシール付き。


収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売:EA506MA-23A)

キャスターを取り付ける事で移動が便利になります。(別売:EA506MA-24A)

引出しの抜け落ちを防ぐ引出しストッパー機能付きで安心してお使いいただけます。

※ゴム脚は最下段にお使いください。

代替品

	<p>品番 EA506MA-11B</p> <p>コメント 品番変更</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.