


品番：EA532DE-10

品名：プライヤー・万能ハサミセット



販売価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
カタログ価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 00:48現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0267ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	※ESCOオリジナルセット品
商品名	ネジザウルスGT	セット内容	・160mmねじプライヤー ・160mm万能はさみ
用途	<ul style="list-style-type: none"> ・ねじプライヤー…潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに ・万能はさみ…工場や現場でのプロユースから、アウトドアやDIY、キッチンでの切断作業に 	ねじプライヤー	<ul style="list-style-type: none"> ・適応サイズ…先端部: $\phi 3 \sim 9.5\text{mm}$、本体部: $\phi 5.5 \sim 10\text{mm}$ ・切断能力…銅線(単線): $\phi 3.2\text{mm}$、軟鉄線: $\phi 2.6\text{mm}$ ・全長…160mm ・先端幅…17.5mm ・先端長さ…28mm ・刃長…8mm ・グリップ幅…54mm ・重量…130g ・材質…本体: 炭素鋼、グリップ: エラストマー ・バネ付で連続作業の負担を軽減します。
万能はさみ	<ul style="list-style-type: none"> ・切断能力…【ギザ刃】 ・ビニルキャブタイヤ: $2\text{mm} \times 4$ ・同軸ケーブル: 5C ・綿被覆コード: $\phi 8\text{mm}$ 	ツールホルダーサイズ	本体: $140 \times 230(\text{H})\text{mm}$ ベルト幅: 70mm

	トラロープ: φ10mm アラミド繊維: 各種 革ベルト: 厚み4mm 【ワイヤーカッター】 銅線: φ1.6mm 針金: φ1.2mm ・全長…160mm ・刃長…56mm ・刃厚…3mm ・グリップ幅…83mm ・材質…ブレード: 刃物用特殊ステンレス、グリップ&キャップ: PBT ・付属品…キャップ ・4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ。		
ツールホルダー材質	ポリエステル		
潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに最適なねじプライヤーと、様々な素材を強力にカットする万能はさみのセットです。			
ツールホルダー付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.