

品番：EA547A-6

品名：1"-1.1/4" コンジットベンダー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 30,600円(税抜) / 33,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 30,600円(税抜) / 33,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/28 19:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



| 厚鋼電線管 | 外径 | 内径 | 重量 |
|---------|-------|-------|-----|
| 1.1/2" | 2.12 | 1.64 | 2.2 |
| 2" | 2.37 | 1.88 | 2.3 |
| 2.1/2" | 2.62 | 2.12 | 2.5 |
| 3" | 3.37 | 2.87 | 2.8 |
| 3.1/2" | 3.62 | 3.12 | 3.0 |
| 4" | 4.37 | 3.87 | 3.3 |
| 4.1/2" | 4.62 | 4.12 | 3.5 |
| 5" | 5.37 | 4.87 | 3.8 |
| 5.1/2" | 5.62 | 5.12 | 4.0 |
| 6" | 6.37 | 5.87 | 4.3 |
| 6.1/2" | 6.62 | 6.12 | 4.5 |
| 7" | 7.37 | 6.87 | 4.8 |
| 7.1/2" | 7.62 | 7.12 | 5.0 |
| 8" | 8.37 | 7.87 | 5.3 |
| 8.1/2" | 8.62 | 8.12 | 5.5 |
| 9" | 9.37 | 8.87 | 5.8 |
| 9.1/2" | 9.62 | 9.12 | 6.0 |
| 10" | 10.37 | 9.87 | 6.3 |
| 10.1/2" | 10.62 | 10.12 | 6.5 |



ソケット部が長くハンドルが破損しにくい構造で、半径内のノッチがコンジットねじを保護します

仕様

| | | | |
|---|--------------|----|-------|
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 35240 |
| 鋳鉄製 | | | |
| 1.1/2"のガスパイプをハンドルに | | | |
| 用途及び呼び | 厚鋼電線管G28・G36 | 重量 | 3.5kg |
| ハンドルは付属していません。 | | | |
| ヒッキー型コンジットベンダー | | | |
| 肉厚、大口徑コンジットを自由な曲げ角度の仕上がります。 | | | |
| 強化パイプグリップ、長めのハンドルソケット、パイプのネジ山を保護するノッチなどスムーズで正確な曲げ加工ができる特徴を備えています。 | | | |

代替品

| | | |
|--|------|----------------|
|  | 品番 | EA547G-8A |
| | コメント | 厚鋼:G28(1")のみ対応 |

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.