

品番：EA584AG-51

品名：2.5-5mm ドライバ-型エクストラクター(六角穴付ボルト)



販売価格	9,760円(税抜) / 10,736円(税込)		
カタログ価格	9,760円(税抜) / 10,736円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 10:28現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0348ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	DXZ-40
商品名	ネジレスQセット	用途	<ul style="list-style-type: none"> 潰れた六角穴付ボルトの取り外しに 狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に 工場や現場での修理、整備に その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも
セット内容	<ul style="list-style-type: none"> ・DZ-80 MINIドライバ ・DH-403 ヘックスミドルセット ・DBZ-403 ネジモグラ ミドルセット ・DR-25 ユニバーサルジョイント ・KSE-36 ツールポーチ 		

なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット

【DZ-80】精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ
 ・対応対辺:6.35mm
 ・全長:82mm
 ・ビット差込深さ:30mm
 ・グリップ径:24mm
 ・重量:40g
 ・材質:本体/エラストマー+PP+炭素鋼

【DH-403】家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット
 ・サイズ:2.5・3・4・5mm
 ・全長:65mm

・軸対辺:6.35mm

【DBZ-403】潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット

・対応ねじ:

2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト

M3～6のキャップボルト

M4～8のボタン皿ボルト

M5～10のホーローセット(固着したホーローセットには使用不可)

・軸対辺:6.35mm

・全長:65mm

・材質:炭素鋼

【DR-25】コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション

・全長:100mm

・首振り角度:15°

・重量:60g

・材質:本体:炭素鋼、スリーブ:アルミニウム

・六角軸:6.35mm

・コーナーや窓際のねじが外せません。

【KSE-36】実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース

・サイズ:113(W)×120(L)×40(H)mm

・重量:116g

・材質:ナイロン

・Dカン付き

・耐久性が高いワンタッチバックル

・小物の収納に便利な内側ミニポケット

・バッグインバッグで小さな工具をまとめて携行できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.