






品番 : EA611AJ-22

品名 : 1.5-6.0/7本組 [Hex]ト`ライバ`-ビット(ステンレス製)



販売価格	5,260円(税抜) / 5,786円(税込)		
カタログ価格	5,260円(税抜) / 5,786円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/17 04:19現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0377ページ0553ページ		



防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカー	Wera	型番	※ESCOオリジナルセット品
------	------	----	----------------

●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。

<セット内容>	<p>8点セット</p> <p>EA509-10 8本用 (1/4"Hex) ビットホルダー</p> <p>EA611BJ-11A 1.5×25mm [Hexagon]ビット(ステンレス製)</p> <p>EA611BJ-12A 2.0×25mm [Hexagon]ビット(ステンレス製)</p> <p>EA611BJ-13A 2.5×25mm [Hexagon]ビット(ステンレス製)</p> <p>EA611BJ-14A 3.0×25mm [Hexagon]ビット(ステンレス製)</p> <p>EA611BJ-15A 4.0×25mm [Hexagon]ビット(ステンレス製)</p> <p>EA611BJ-16A 5.0×25mm [Hexagon]ビット(ステンレス製)</p> <p>EA611BJ-17 6.0×25mm [Hexagon]ビット(ステンレス製)</p>		
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

- Hex-Plusビット仕様
- ・六角シャンク: 1/4"
- ・Torsion仕様
- ・材質: ステンレス製
- ・全長: 25mm

- ・サイズ:1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
- ・重量:3.9g(1.5、2mm)・4g(2.5mm)・4.2g(3mm)・4.6g(4mm)・5.7g(5mm)・6.6g(6mm)
- ・軸部に設けられたねじれ(Torsion)構造が衝撃を吸収し、過負荷を防ぎます。
- ・先端の六角はHex-Plus仕様。通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。

ビットホルダー仕様

- ・サイズ(横×奥行×高さ):68×13×11mm
- ・差込部深さ:10mm
- ・重量:4g
- ・六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.