品番: EA617AH-215

品名: 1/4"・1/2"DR/43点 ソケットレンチセット(ZYKLOP)



販売価格	86,200円(税抜)/94,820円(税込)				
カタログ価 格	86,200円(税抜)/94,820円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/08 23:33現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログ ページ	0405ページ				



## 仕様

メーカー	Wera	型番	160785		
商品名	8100 SA/SC 2	<セット内容>	43点		
差込角	1/4"·1/2"	(1/4")ソケット(6角)	4·4.5·5·5. 5·6·7·8·9·10·12·13mm		
(1/2")ソケット(6角)	13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24	m(fi/4")変角ラチェットハ ンドル	152mm(ヘッド設定角度:0°·15°·90°)		
(1/2")変角ラチェットハ ンドル	277mm(ヘッド設定角度:0°·15°·90°)	(1/4")ビットアダプター	37mm		
(1/4")エキステンション バー	150mm	(1/2")エキステンション バー	250mm		
(1/4")ドライバーハンド ル	119mm	(+)ビット	#1·#2·#3		
(一)ビット	5.5mm	Hexビット	3·4·5·6mm		
TORXビット(イジリ止付)	T10·T15·T20·T25·T30	ポジビット	#1·#2·#3		
メタルケース付					

首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。

ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。

ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。

ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。

人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。

ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっています。ソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。

アダプター、ソケット用の1/4"、1/2"四角差し込み、ボールロックが付いています。

サイズに応じて色分けされています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.