


品番：EA689SY

品名：[242個組]ツールワゴン付工具セット(トレ入)



販売価格	239,900円(税抜) / 263,890円(税込)		
カタログ価格	239,900円(税抜) / 263,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/27 23:49現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0407ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	SATA	型番	09932
ツールワゴンと4種類の型抜きトレ付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレ付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。			
ツールワゴン	770(W)×470(D)×896(H)mm	引出し内寸	小:565(W)×400(D)×90(H)mm×4段 大:565(W)×400(D)×140(H)mm×2段
重量	54kg	ツールワゴン材質	スチール
ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ			
鍵2個付			
<セット内容>	242点	(1/2")ソケット(6角)	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18
(3/8")ディープソケット(6角)	10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm	(3/8")ソケット(6角)	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18
(1/4")ソケット(6角)	4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm	(1/4")ラチェットハンドル	127mm
(3/8")ラチェットハンド	203mm	(1/2")ラチェットハンド	254mm

ル		ル	
(1/2")オフセットハンドル	260mm	(1/4")エクステンションバー	50・100mm
(3/8")エクステンションバー	75・150mm	(1/2")エクステンションバー	125・250mm
(1/4")ユニバーサルジョイント	35mm	(3/8")ユニバーサルジョイント	56mm
(1/2")ユニバーサルジョイント	70.6mm	(1/4")フレキシブルエクステンションバー	150mm
ソケットアダプター	凸1/4"×凹3/8"・凸1/2"×凹3/8"・凸3/8"×凹1/2"	(3/8")スパークプラグソケット	14・16・21mm
エキストラクターセット	5本組	ビット(六角シャンク5/16" 全長30mm)	(+):#1・#2・#3 (-):5.5・6.5・8・10・12mm Hex:4・5・6・7・8・10・12mm TORX(イジリ止付): T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T XZN:M5・M6・M8・M10・M12
ビット(六角シャンク5/16" 全長70mm)	(+):#2 (-):8mm Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm TORX: T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 XZN: M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16	ビットアダプター	5/16" (Hex)×3/8" (sq)・5/16" (Hex)×1/2" (sq)
片目片ロスパナ	6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm	7・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm	6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm
穴用スナップリングプライヤー	175mm・175mm(90°)	軸用スナップリングプライヤー	175mm・175mm(90°)
ラジオペンチ	160mm	ニッパー	160mm
ペンチ	200mm	コンビネーションプライヤー	200mm
ロッキングプライヤー(カーブジョー)	250mm	(+)ドライバー	#2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2
(-)ドライバー	6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm	マグネットピックアップツール	512mm
六角棒レンチ(ボールポイント付)	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	TORXキーレンチ	T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T
ボンチ	5本セット	(1/2")オイルパン用ビットソケット	M16・17mm
ボールピンハンマー	680g	メジャー	19mm×5m
モンキーレンチ	250mm	無反動ゴムハンマー	1050g

検電ドライバー	
エアブロー	
カッターナイフ	
フィルターゲージセット	
オイルフィルターレンチ	
L型ハンドル	260mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.