


品番：EA701BB-1B

品名：-50/+100°C 空調用2点計測デジタル温度計



販売価格	7,350円(税抜) / 8,085円(税込)		
カタログ価格	7,350円(税抜) / 8,085円(税込)		
在庫数	最新在庫: 303 (2026/03/19 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0030ページ0794ページ		



注意事項
1. 本製品は、測定対象物の温度を正確に測定するために、測定対象物に十分に接触させる必要があります。
2. 測定対象物の温度が急激に変化する場合は、測定値が正確にならない場合があります。
3. 測定対象物の温度が測定範囲を超えている場合は、測定値が正確にならない場合があります。
4. 測定対象物の温度が測定範囲を超えている場合は、測定値が正確にならない場合があります。
5. 測定対象物の温度が測定範囲を超えている場合は、測定値が正確にならない場合があります。



ボタン一つでエアコン静粛!
 ■ エアコンの運転中に、この温度計をエアコンの吹き出し口や吸込口に設置すると、エアコンの運転音が静かになります。
 ■ エアコンの運転中に、この温度計をエアコンの吹き出し口や吸込口に設置すると、エアコンの運転音が静かになります。
 ■ エアコンの運転中に、この温度計をエアコンの吹き出し口や吸込口に設置すると、エアコンの運転音が静かになります。



エアコンの吹出口と吸込口の温度差を即時に表示可能。
 従来タイプに比べサンプリング速度が約2倍に!

仕様

メーカー	ESCOオリジナル	測定範囲	-50~100°C
分解能	0.1°C	測定精度	±1°C (-20~60°C環境)
サンプリング	2回/1秒	温度センサー	サーミスタ
電源	3Vリチウム電池(CR2032)×1個(付属)	使用温湿度	0°C~+50°C、80%RH以下(結露のないこと)
本体サイズ	61(W)×14(D)×114(H)mm	センサー	クリップ部: 25(W)×67(L)mm 先端部: φ 6mm
コード長	1.5m	重量	約180g(電池、収納ケース含む)
付属品	手帳ケース	機能	・データーホールド ・オートパワーオフ付 ・MIN/MAXメモリ機能

先端はワニ口クリップ

MAX/MIN機能で、自動的に最大温度と最低温度を表示します

2点温度同時測定・温度差測定が可能

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.