

品番：EA701CA-0A

品名：デジタル温度計セット




販売価格	42,500円(税抜) / 46,750円(税込)		
カタログ価格	42,500円(税抜) / 46,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/08 03:59現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



液温用センサー



気体用センサー



空調メンテナンスに最適!

センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)

ESCOオリジナルセット!!

仕様

セット内容:

- デジタル温度計×1個、
- 表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、
- 液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、
- 気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、
- 中継ケーブル(1m)×1個、
- アルミケース(鍵付)(EA502TS-2)×1個

測定範囲:

- 本体: -50~199.9℃、200~1000℃(2レンジ)
- 表面温度用センサー: -50~250℃、
- 液温用温度センサー: -50~500℃、
- 気体用温度センサー: -50~400℃

分解能: 0.1℃

本体精度: ±1.2%(Ta: 10~30℃)

センサー精度: K熱電対(JIS: クラス2相当)

レンジ切替: 自動切替

機能: ホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、乾電池交換時期表示

電源: 9V電池×1個(付属)

電池寿命:80時間(連続使用)
表示:LCDデジタル表示(文字高:12.5mm)
サイズ: 本体:64(W)×26(D)×170(H)mm、 表面温度用センサー:φ11.8×70mm(先端)×1m、 液温用温度センサー:φ2×100mm(先端)×1m、 気体用温度センサー:φ4.8×150mm(先端)×1m、 ケースサイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm
重量:本体:180g、ケース:1.7kg
扱い易く軽量でコンパクトなボディ。
各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。
本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。
読み取り易い大型液晶デジタル表示。
適合センサー:EA701CA-1~-11 (1、2、4は付属)
空調メンテナンスに最適
センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)
ESCOオリジナルセットです

代替品

	品番	EA701CA-0B
	コメント	変更点:価格

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.