

品番：EA708MB-1

品名：クランプメーター(デジタル)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 59,800円(税抜) / 65,780円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 59,800円(税抜) / 65,780円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2025/07/17 01:52現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0793ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |                                                       |          |                                        |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| メーカー     | マルチ計測器                                                | 型番       | MCL-800D+                              |
| 測定機能     | 漏れ電流、交流負荷電流                                           | クランプ内径   | 74×80mm                                |
| 測定方式     | CTクランプ方式                                              | 交流電流     | AC20mA/200mA/2A/20A/200A /1000A オートレンジ |
| 検波方式     | 平均値検波の実効値換算                                           | A/D変換方式  | 積分方式                                   |
| サンプルレート  | 約2回/秒                                                 | 使用回路電圧   | AC600V以下の低圧回路(絶縁電線)                    |
| 使用温湿度範囲  | 0℃～50℃ 85%RH以下(結露なきこと)                                | 保存温湿度範囲  | -10℃～60℃ 80%RH以下(結露なきこと)               |
| 使用場所     | 屋内使用 汚染度2、高度2000m以下                                   | 過電圧カテゴリ  | CAT III 300V                           |
| 耐電圧(1分間) | AC3700V(コア金属部-握り部)                                    | 電源       | 単4電池×3本(付属)                            |
| 連続使用時間   | 約200時間                                                | サイズ      | 138(W)×46(D)×237(H)mm                  |
| 重量       | 約650g                                                 | 最小分解能    | 0.01mA                                 |
| 交流電流確度   | ±2.0%rdg±5dgt                                         | フィルタスイッチ | 約150Hz以上の高域周波数をカット                     |
| 機能       | ・オーバー表示<br>・電池電圧低下表示<br>・オートパワーオフ<br>・データホールド/MAXホールド | 付属品      | ・キャリングケース<br>・取扱説明書                    |

読み取りやすい大画面表示

0.01mA～1000Aまで測定可能。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.