



品番：EA722ZG-80

品名：80～95℃ 示温材(真空用サーモラベル/10枚)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 5,800円(税抜)／6,380円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 5,800円(税抜)／6,380円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/03/26 09:09現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 10                           | 販売単位 | 箱 |  |
| カタログページ | 0803ページ                      |      |   |  |



1Pa～常圧環境で使用するための真真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。

仕様

|                                                                                                                                  |                       |      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------|
| メーカー                                                                                                                             | 日油技研工業                | 型番   | VL-80            |
| 商品名                                                                                                                              | 真空用サーモラベル             | 表示温度 | 80・85・90・95℃     |
| 変更前                                                                                                                              | 淡黄                    | 変更後  | 黒                |
| 変色精度                                                                                                                             | ±2℃                   | サイズ  | 8×20mm           |
| 入数                                                                                                                               | 10枚                   | 材質   | フィルム、示温インキ、紙、接着剤 |
| 用途                                                                                                                               | エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 | 仕様   | 不可逆性             |
| 4点式                                                                                                                              |                       |      |                  |
| 1Pa～常圧下の温度が一目でわかります。                                                                                                             |                       |      |                  |
| 減圧条件下でも変色温度±2℃～4℃で測定可能です。                                                                                                        |                       |      |                  |
| ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。                                                                                      |                       |      |                  |
| 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。                                                                           |                       |      |                  |
| 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。                                                                                  |                       |      |                  |
| ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 |                       |      |                  |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.