

品番：EA739AP-21

品名：デジタル風速風温計



販売価格	28,100円(税抜) / 30,910円(税込)		
カタログ価格	28,100円(税抜) / 30,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/01 19:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0812ページ		



風速

温度

仕様

メーカー	エンベックス気象計 (EMPEX)	型番	FG-561
測定範囲	風速: 0~20m/s (0~50℃) 温度: -20~50℃	分解能	風速: 0.1m/s又は0.2kt 温度: 0.1℃
精度	風速: 表示値の±(5%+0.2m/s) 温度: ±0.5℃ (0~40℃)	機能	瞬間風速・最大風速・最小風速・平均風速表示、ビューフォート風力階級表示、HOLD、リンケの体感温度表示、電池残量表示
電源	9V電池×1本、又は2本(1本付属) (※2本使用時は長期間使用可能)	サイズ	56(W)×36(D)×160(H)mm
重量	163g(電池含)	測定単位	風速: m/s 又は kt 温度: ℃
材質	ABS樹脂(塗装仕上)	風速・温度検知	サーミスタ
使用温度	0~50℃(風速計)		

微風の計測にも優れた熱線式風速計

軽く、小さく、高精度。瞬間風速、最大・最小風速、平均風速を高精度に計測ができます。

体感温度・風力階級も表示します。

0.1m/sの微風速を正確にキャッチ。

専用ソフトケース付

温度計付

操作性・携帯性重視の使いやすい「人間工学設計」。安心と信頼の日本製。

【多彩なお知らせ機能】

- ・瞬間風速: その時の風速を1秒毎に計測
- ・MAX: 計測時の最大風速を表示
- ・MIN: 計測時の最小風速を表示
- ・AVE: 10分間の平均風速を表示
- ・CLAS: ビューフォート風力階級を表示
- ・HOLD: HOLDボタンを押した時の風速データを表示
- ・SENS: リンケの体感温度を表示
- ・BATTERY: 電池交換時期には点滅して表示

※リンケの体感温度とは、リンケによって考案された風速を考慮した体感温度で、以下の式によって求められます。

体感温度 = 温度 - 4 × √(風速)

【こんな用途に大活躍!】

- ・建設、漁業、農業、園芸などの屋外作業に。
- ・畜産、酪農など家畜の体調管理に。
- ・空調設備のメンテナンスや環境測定などに。
- ・スポーツカイト、模型飛行機など風を利用するスポーツ。
- ・陸上競技、スキー、レーシングなどのタイムを測定するスポーツ。
- ・ゴルフ、テニス、野球、ラグビーなどの風で戦略を立てるスポーツ。
- ・バードウォッチングなどのアウトドア、レジャーに。
- ・フィールドでの理科学習やボーイスカウト活動に。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA739AR-2
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.