

品番：EA742H-2

品名：データロガー用データ収集器



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 50,600円(税抜) / 55,660円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 50,600円(税抜) / 55,660円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/10 02:17現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0788ページ0802ページ               |      |   |



#### 仕様

|        |  |          |  |
|--------|--|----------|--|
| メーカー   | 日置電機 (HIOKI)   | 型番       | LR5092   |
| サイズ    | 91(W)×31(D)×141(H)mm   | 重量       | 213g   |
| 電源     | 単3電池×2本(付属)  | インターフェイス | USB2.0<br>(対応OS: Windows XP、Vista、7、Windows10対応) |
| 通信方法   | データミニ間: 赤外線光通信<br>PC間: USB2.0、Full Speed対応   | 表示部      | データミニ設定条件<br>収集データ (リスト, グラフ, 数値他)               |
| 内部メモリ  | 60,000データ × 16 ch (瞬時値)<br>15,000データ × 16 ch (統計値)<br>データミニの設定 (最大 1条件)  | 外部記憶     | SDメモリカード<br>データミニの記録データ (ほぼ無制限), 設定 (最大16条件)を保存  |
| 連続使用時間 | 約12時間  | データ収集    | 約500回  |
| 機能     | データミニ ⇒ 内部メモリ/SDカードへ<br>データ収集, 収集後グラフ表示<br>内部メモリ/SDカード ⇒ データミニへ<br>設定・時計転送<br>データミニ ⇒ PCへデータ転送<br>PC ⇒ データミニへ設定・時計転送 | 適合品番     | EA742HD-1、HD-2、HD-3、HE、HF、HG用                    |
| 付属品    | ・取扱説明書×1<br>・操作ガイド×1<br>・USBケーブル(1m)×1,<br>・LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1   | 使用温湿度範囲  | 温度: 0℃～40℃、湿度: 80%RH以下<br>(結露なきこと)               |

収集したデータをPCに転送。

記録したデータを内部メモリに収集、画面でグラフ表示。最大、最小、平均値表示ができます。

データミニのデータを内部メモリまたはSDカードに保存

屋内使用

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.