品番: EA742HH

品名:パルスロガー(ワイヤレス)



販売価格	<b>50,400円</b> (税抜)/ 55,440円(税込)				
カタログ価 格	50,400円(税抜)/55,440円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/14 21:15現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0800ページ				



## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	LR8512
仕様	本体 ※本体のみでは使用不可、別売セン サーと同時に使用して下さい。	測定範囲(2ch)	積算:0~1000Mパルス 回転数:0~5000/n
チャネル数	2ch (GND共通)	測定モード	積算(加算/瞬時),回転数,ロジック(記録間隔ごと1/0を記録)
入力形態	無電圧a接点(常開接点),オープンコレクタ,電圧入力 (DCOV〜50V)	記録間隔	0.1秒~30秒、1分~60分(16切替)
記録容量	最大500,000データ/1ch	表示内容	測定値、日付、時刻、記録データ数、最 大値、最小値、平均値等
機能	警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証	電源	・単3電池×2本(付属)、 ・AC100~240Vアダプタ(別売)、 ・外部電源
連続使用時間	約2か月 (記録間隔1分, BluetoothR OFF) 約14日 (記録間隔1秒, BluetoothR ON) 約5日 (記録間隔0.1秒, LR8410また はLR8416でリアルタイム測定時)	サイズ	85(W)×31(D)×61(H)mm
重量	95g(電池含まず)	対応機器	Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、

			【通信距離】: 見通し30m(PC、タブレットの性能による)
用途	空調等の流量・車速等のパルス積算 に。	付属品	<ul><li>・CD-R×1(取扱説明書,ロガーユーティリティ,ワイヤレスロガーコレクタ)</li><li>・測定ガイド×1</li><li>・電波使用上の注意</li><li>・接続ケーブル×2</li></ul>

タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。

設置スペースを気にしない小型2chモデル

通信が途切れている間の測定データも保持

3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.