

品番：EA742MK-45A

品名：デジタル熱中症指数計(黒球型)



販売価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
カタログ価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/07 02:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	小林薬品(RABLISS)	型番	KO392
測定項目	<ul style="list-style-type: none"> 熱中症指数(WBGT) 温度 湿度(相対湿度) 黒球温度(表示なし) 	測定範囲	<ul style="list-style-type: none"> WBGT指数: 0.0~50.0℃ 温度: -9.9℃~60.0℃ 相対湿度: 0.1%RH~99.9%RH
分解能	<ul style="list-style-type: none"> 熱中症指数: 0.1℃ 温度: 0.1℃ 相対湿度: 0.1%RH 	測定精度	<ul style="list-style-type: none"> 熱中症指数 15.0~40.0℃: ±2℃、それ以外: ±3℃ 温度 20.0~50.0℃: ±0.6℃、それ以外: ±1℃ 相対湿度 30.0~90.0%: ±5.0%RH、それ以外: ±10%
電源	CR2032コイン形リチウム電池×1個 (DC3V)	サイズ	約60(W)×33(D)×112(H)mm 黒球: φ 30mm
重量	約79g(電池含む)	電池寿命	約8カ月(1日4時間使用時)
警告アラーム	音量3段階 大/中/小	保管環境	温度: -10.0~60.0℃ 湿度: 0.0~100.0%(結露なきこと) 風速: 0.3~3m/s
使用環境	温度: 5.0~60.0℃ 湿度: 20.0~80.0%(結露なきこと)	付属品	カラビナ、バンド(長短各1本)

日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、実際に体を感じる暑さを数値化します。

WBGT・気温・湿度・輻射熱を1台でまとめて測定できます。

屋内外を問わず熱中症のリスクの把握ができ、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。

設置方法も選べ、様々な現場に柔軟に対応できます。

危険レベルに応じた4段階アラーム付きです。

クラス2

JIS B 7922:2023準拠

代替品

	<p>品番 EA742MK-3A</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.