

品番：EA742PM-1

品名：PM2.5チェッカー



販売価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 10:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0808ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	PM-2.5C
センサー	埃センサー、埃粒子検出サイズ:約0.5 μm	測定範囲	PM2.5質量濃度 約0~105 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (9個のLEDにより約12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ の区分での表示)
分解能	約12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (LED1個分)	測定確度	$\pm 12 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (LED1個分)
使用温湿度	0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10~+50℃ 80%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ	140(W)×32(D)×90(H)mm	重量	約270g
電源	・DC5V(市販のACアダプター等でのマイクロUSBからの給電) ・内蔵充電電池:リチウムイオン電池(充電時間約5時間、連続使用时间約7時間) ※センサーの平均寿命:4~5年	用途	オフィス、教育・公共施設などの活動空間やリビングルーム、子供部屋などの居住空間に。
付属品	・USBケーブル ・ポール取付けアダプター ・面ファスナー ・取扱説明書	校正	不可
注意	本製品を使用することでPM2.5の影響による健康被害を防ぐことができる訳ではありません。居室内のPM2.5の濃度が高く表示される時は、換気や空気清浄器を使用してPM2.5物質を減らし		

てください。屋外のPM2.5濃度が高い時は外出を控えたり、マスクをする等で体内へPM2.5を取り込まないように対策をしてください。

日本製センサー内蔵

スタンド/壁掛けポール取り付け(アダプター付属)対応の多彩な設置スタイルだから、置き場所選びもすぐ決まる

多彩な設置方法にも対応

見えないPM2.5が、光と音のレベルで分かります。
※ACアダプター使用時、充電池動作時は10秒間隔。

9段階のLEDと2通りのブザーでPM2.5濃度を2秒間隔で知らせます。

※ACアダプターは付属していません。

代替品



品番 EA742PM-2
コメント 変更点:メーカー・デジタル化

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.