

品番：EA757ZA-12F

品名：5-1090m/X6 レーザー距離計



販売価格	54,800円(税抜)／60,280円(税込)		
カタログ価格	54,800円(税抜)／60,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/27 18:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0721ページ		



レーザー機能に使用する基本的な注意

- ・直射日光や強い光は目を傷めます。直射日光や強い光を避けてください。
- ・レーザー光は目や皮膚を傷めます。直射日光や強い光を避けてください。
- ・直射日光や強い光を避けてください。
- ・直射日光や強い光を避けてください。
- ・直射日光や強い光を避けてください。
- ・直射日光や強い光を避けてください。
- ・直射日光や強い光を避けてください。
- ・直射日光や強い光を避けてください。
- ・直射日光や強い光を避けてください。
- ・直射日光や強い光を避けてください。

仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	COOLSHOT 50i
ブランド名	COOLSHOT	測定範囲	5～1090m(6～1200yd.)
倍率(倍)	6	対物レンズ径	22mm
測定精度	±1m/yd.(100m/yd.未満)※ ±2m/yd.(100m/yd.以上、1,000m/yd.未満)※ ±0.5m/yd.(1,000m/yd.以上)※ ※ニコンビジョンの測定条件による (本製品は簡易距離計のため、測定結果は公的な証明等には使用できません)	レーザークラス	IEC60825-1:Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10: Class I Laser Product
電源	CR2×1本(付属) オートパワーオフ機能(約8秒)	サイズ	38(W)×100(D)×75(H)mm
重量	約175g(電池を除く)	ひとみ径	3.7mm
実視界	6.0°	アイレリーフ	17mm
電波規格	FCC Part15 SubpartB class B、EU:EMC directive、AS/NZS、VCCI class B、CU TR 020、ICES-003	防水構造	生活防水 (※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)
付属品	ケース	倍率	6

防塵・防水性	JIS/IEC保護等級4 (IPX4) 相当(ニコンビジョンの試験条件による)。すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。	対物レンズ有効径	22mm
※仕様は目標物、表面の形状・性質や気象条件により満たされないことがあります。			
※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。			
測定した距離が“ピンフラッグ”か“奥の林”が分かりにくいシーンでも、LOCKED ON機能があれば安心。手前のピンフラッグの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。			
ゴルフカートの金属フレーム部分やアイアンヘッドなどゴルフクラブの磁性体金属に、一次的に取り付けて携帯できます。			
競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。			
表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階でみやすい輝度に調節することが可能です。			
JIS/IEC保護等級4 (IPX4) 相当(ニコンビジョンの試験条件による)の生活防水構造により、雨に濡れても内部に水が浸入することを防ぎます。			
Dモード(直線距離)に設定すると直線モードサインが点滅。外観から傾斜機能を使用していないことが証明できるため競技でも安心して使えます。			
ID TECHNOLOGY搭載モデルなら、“打ち上げ”や“打ち下ろし”のコースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安(加減算距離=水平距離±高さ)を表示します。距離感のつかみにくい起伏のあるコースでも、高低差を読み間違えることなく、クラブ選択に迷いません。			
「近距離優先アルゴリズム」を搭載することで、レーザーが複数の目標物に当たった場合、最も近い距離を表示させます。アプローチショットでピンフラッグを狙う際に、手前にあるピンフラッグまでの距離測定が容易です。			
ボタンを押し続ければ約8秒間の連続測距ができる「連続測定」機能			
多層膜コーティングを施した6倍のファインダーにより、明るくクリアな視界を実現しています。また、大きな接眼レンズ径によりのぞきやすく、ロングアイレリーフ設計のため、眼鏡を掛けたままでも見やすく広い視界が得られます。			
ボディ側面にマグネットを内蔵			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番	EA757ZA-12G
	コメント	メーカー: キヤノン、ブラックカラー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.