


品番 : EA758-31A

品名 : 非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)



販売価格	7,580円(税抜) / 8,338円(税込)		
カタログ価格	7,580円(税抜) / 8,338円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/26 03:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2124ページ		



カタログ訂正

25/10/03 ●電源:USBは使用できません(No.56 9047)

緊急時の備蓄に適したラジオ・ライト・充電器・サイレンの一台4役

### 仕様

電源	手廻し充電(電池不要)、単4電池×2本(別売)	サイズ	104×46×66mm
重量	182g	ラジオ周波数	AM:530~1600KHz FM:76~108MHz(ワイドFMに対応)
サイレン	約75dB	ライト	直径5mm白色LEDランプ×1個
手まわし150回/60秒を標準とした場合の使用時間(目安)	ラジオ:15分 ライト:10分 サイレン:3分 携帯電話(通話・待受け):2分・60分 スマートフォン(通話・待受け):3分・30分	乾電池の使用時間(目安)	ラジオ:40時間 ライト:19時間 サイレン:17時間 携帯電話(通話・待受け):20分・30時間 スマートフォン(通話・待受け):20分・4時間
材質	ABS樹脂		
AM/FMラジオ			

防災備蓄ラジオとしても重宝します。長期保管にも安心設計。

LEDライト、サイレン付

携帯電話、スマートフォン充電可能

乾電池または手まわしでラジオ、LEDライト、スマートフォン、携帯電話の充電ができます。とても便利です。携帯電話への充電は1分間の手回し充電で約60分の待受けができます(通話は約2分)。スマートフォンへの充電は5分間の手回し充電で約30分の待受けができます(通話は約3分)。ラジオは約15分、ライトは約10分、サイレンは約3分使用できます。

スーパー・キャパシタを電源とし長期保管可能なので災害・緊急時にも安心

従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパー・キャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することでいざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。「業界初」の長期保管ができるラジオです。

スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ、ストラップ付

防災袋に入れておけば安心。

キャンプや夜釣りなどのアウトドアでの照明に。

### 代替品

	<p>品番 EA758-31B</p> <p>コメント 変更点:ハンドル形状、容量など</p>
---	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.