


品番：EA758YK-606

品名：20000mAh モバイルバッテリー-(超高速充電)



販売価格	9,840円(税抜)／10,824円(税込)		
カタログ価格	9,840円(税抜)／10,824円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 08:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1874ページ		



USB Power Delivery規格に準拠し、合計出力20Wの20000mAhモバイルバッテリー
接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているので、安心してお使いいただけます

仕様

メーカー	エレコム	型番	DE-C34-20000BK
ポート数	USB Type-C出力×1 USB-A出力×1 USB Type-C入力×1	バッテリー容量	20,000mAh
対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器	充電時間	約6時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合
出力電圧	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V /9V/12V、USB-Aは5V	出力電流	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4 A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A
サイズ	約75(W)×27.6(D)×150(H)mm	重量	約435g
付属品	USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)	定格入力電圧	5V/9V/12V
定格入力電流	3A/2.22A/1.67A	カラー	ブラック
くり返し使用回数	500回		

USB Power Delivery 規格に準拠し、20W出力可能。対応機器を超高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。
接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているので、安心してお使いいただけます。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。
本体充電用ケーブルを接続したまま、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています。
Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる“低電流モード”を搭載。
接続機器から本製品への給電を防ぐことができる“強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。
本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。
※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1,800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
USB Type-C(USB-C) to USB Type-C(USB-C)ケーブルを付属しています。
付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(USB-C)ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
モバイルバッテリー本体を約6時間で充電できます。※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(USB-C) to USB Type-C(USB-C)ケーブルを接続し充電した時間です。
USB-Aポート、USB Type-C(USB-C)ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 ※USB Type-C(USB-C)ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。
USB Type-C(USB-C)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面で挿すことが可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(USB-C)コネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
・エレコムモバイルバッテリーは安全稼働を最優先に設計 ・過充電／過放電／短絡(ショート)／過電流を防ぐ「多重保護回路」搭載 ・異常発熱を検知して動作制御する独自の「Thermal Protection」機能 ・国内エンジニアによる設計検証、量産ラインでの全数検査にて品質管理 ・PSE適合／UN38.3準拠(リチウムイオン輸送における重要な国際安全規格)／JBRC正会員

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

