

品番：EA758YS-41

品名：[単3] 電池急速充電器(Iレ-7° 単3x4本付)



販売価格	6,770円(税抜)／7,447円(税込)		
カタログ価格	6,770円(税抜)／7,447円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/01 13:22現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	K-KJ87MCC40L
仕様	充電器+USBコード+エネルーブ単3(4本)	充電可能本数	単3形1～4本、または単4形1～4本、合わせて4本まで充電可能
重量	充電器:85g LEDライトアタッチメント:10g エネルーブ:27g(1本あたり)	サイズ	充電器:66(W)×28.5(D)×85(H)mm LEDライトアタッチメント:26(W)×28(L)×16(H)mm エネルーブ:φ14.5×50.5mm(1本あたり)
充電時間	単3形1～2本:約2.3時間 単4形1～2本:約2時間	電圧	1.2V
付属品	USBコード(USB-A-USB-microB)(長さ:約20cm) LEDライトアタッチメント(ワイドパワー 白色LED:1個)		

(入力機能)

●電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。

- ・微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムーズに進行する予備充電機能搭載)
- ・残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDがお知らせ
- ・充電電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載
- ・スマートチャージ機能で、充電しすぎのムダを省く。
- ・クイック自動診断機能で最適な充電モードを設定
- ・使った分だけすばやく充電する、過充電防止機能を搭載。つぎ足し充電が可能。
- ・乾電池充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた時は自動で検出。また、異常な電池を入れた場合にも同様に検出。

(出力機能) ・単3形充電電池だけでなく単3形乾電池でもスマートフォンへの充電やLEDライトの使用が可能 ・スマートフォンへの充電:約0.5回 ・LEDライトとして点灯時間:約11時間(明るさ:照度約18lx／光束約35lm(参考値))
USB経由での急速充電モデル、センシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)
モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能
EDライトアタッチメント付き。もしもの時の明かりの確保

代替品

	品番 EA758YS-41A コメント 変更点:容量、繰り返し使用回数
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.