

品番：EA759EA-18

品名：ワイヤレスHDMIエクステンダーセット(据置型)



販売価格	98,200円(税抜)／108,020円(税込)		
カタログ価格	98,200円(税抜)／108,020円(税込)		
在庫数	最新在庫：0（2025/07/22 22:50現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1940ページ		



HDMI信号をワイヤレスで送信し離れた場所に設置された液晶テレビやプロジェクターへ出力できる!ワイヤレスHDMI送受信機のセットモデル。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EXWHD11
インターフェース	入力(送信機)/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力(受信機)/HDMIタイプA(19pin)メス×1	同一空間内使用台数	200平方メートル内に最大2セットまで ※動作保証外
CEC	非対応	HDCP	HDCP1.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
伝送距離	最大50m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。	使用周波数帯域	5.1～5.25GHz
対応音声フォーマット	PCM	映像遅延	約70ms
HDMI規格	HDMI Ver1.4	対応解像度	1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
環境条件	動作時/温度0～40℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-20～80℃、湿度80%以下(結露なきこと)	消費電力	送信機/5W(最大)受信機/3W(最大)

サイズ	送信機・受信機 /W115×D65×H25mm(アンテナ含まず)	重量	送信機/約188.4g受信機/約122.7g
セット内容	送信機×1、受信機×1USB-ACアダプタ(5V 2A)×2、給電用USBケーブル(約100cm×2)HDMIケーブル(約150cm)×1、赤外線送信機×1、赤外線受信機×1、両面テープ(赤外線受信機・送信機用)×2スタンド×2、取扱説明書・保証書 《備考》※本製品は同一空間内(約200平方メートル)での同時使用セット台数について最大2セットまで同時使用できる性能を有していますが、接続機器・電波環境により動作結果が大きく異なります。複数セット同時使用については動作保証外とさせていただきます。 ※隣接する部屋同士で本製品を使用していた場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しないことがあります。その際はいずれかの製品のご使用を停止してください。※本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされるため、ペアリング外の機器と混信することはありません。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※本製品は屋内専用です。	対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど		

HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大50mまで、ワイヤレスで延長することができます。※ご使用環境によります。

HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。

送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。

高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。

赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。

日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.