

品番：EA759EA-11

品名：ワイヤレス[®]レセプション機器



販売価格	117,000円(税抜) / 128,700円(税込)		
カタログ価格	117,000円(税抜) / 128,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 17:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1854ページ		



HDMI信号をワイヤレスで送信し離れた場所に設置された液晶テレビやプロジェクターから出力できる!送信機は64台まで増設できボタン1つで瞬時に切替出力も可能なワイヤレスHDMI送受信機のセットモデル。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EXWHD6
サイズ(W×D×H)mm	90×90×25	重量(g)	90
仕様	送信機+受信機	対応インターフェース	HDMI
増設台数	送信機/最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)受信機/増設不可	延長距離	15m
伝送距離	最大15m(障害物なし)※使用環境により異なります。	使用周波数帯域	5.1~5.25GHz
HDCP	対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	同一空間内使用台数	受信機1台+送信機N台を1セットとし、200平方メートル内に最大4セットまで(動作保証外)
CEC	非対応		

HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※使用環境により異なります。

HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。

送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。

5V/900mAのUSB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。
※USB3.1/3.0ポートからの電力供給を推奨します。USB2.0ポートからの給電では機器により十分な電力が供給されないことがあります。

簡単なペアリング操作で別売りの送信機 (VGA-EXWHD6TX、VGA-EXWHD6CTX) を最大64台まで追加することが可能です。複数のHDMI機器をボタン1つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。

切り替え時間・切り替え表示は1秒以下で行われ、次の映像出力を待つことなくスムーズに会議やプレゼンテーションを行えます。※映像表示時間は平均1秒以下です。(HDMI機器が常時映像出力状態にある場合に限る)ただし全ての機器での動作を保証するものではありません。

送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など unnecessaryな表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。

高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 対応製品です。※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。

日本国内で使用するための技術基準適合証明 (TELEC認証) 取得済みです。

<ご注意>※本製品は同一空間内 (約200平方メートル) での同時使用セット台数について最大4セットまで同時使用できる性能を有していますが、送信機同士・受信機同士が近すぎる場合などでは正常に動作しないことがあります。接続機器・電波環境により動作結果が大きく異なりますので複数セット同時使用については動作保証外とさせていただきます。※隣接する部屋同士で本製品を使用していた場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しないことがあります。その際はいずれかの製品のご使用を停止してください。※本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされるため、ペアリング外の機器と混信することはありません。※すべての機器での動作を保証するものではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.