

品番：EA759GA-142R

品名：5倍ズームデジタルカメラ(保護フィルム+SDカード付)



販売価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
カタログ価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/08 13:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



内蔵LEDフラッシュ/ライト
静止撮影はフラッシュ、動画撮影はLEDライトで充電を行います。



リアカメラ搭載
ボタン1つでリアカメラに切り替えて撮影できます。



光学5倍ズーム
広角28mmから望遠142mmをカバーする光学5倍ズームを搭載。



タッチパネル採用
タッチパネルの液晶モニターモードや設定をサクサク変更することができます。



最短撮影距離約10cm(広角時)
広角時に最短で約10cmまで被写体に近づいて撮影できます。【フロントレンズの場合】



仕様

メーカー	ケンコー(kenko tokina)	型番	KC-ZM08 ※ESCOオリジナルセット
〈セット内容〉	・デジタルカメラ ・microSDカード(32GB) ・液晶保護フィルム	有効画素数	フロント:1600万画素 リア:1200万画素
光学ズーム	5倍	焦点距離	28~142mm(35mmフィルム換算)
液晶サイズ	2.8型IPS液晶(タッチパネル)	ムービー撮影	FullHD:1920×1080
手ぶれ補正	電子式	記録媒体	microSDカード(32GB)(付属) microSDHC/microSDXCメモリーカード(別売)
使用バッテリー	リチウムイオン充電電池(付属:EA759GB-53)	サイズ	100(W)×32(D)×62(H)mm
重量	約148g(本体のみ) 約171g(充電電池、メモリーカードを含む参考値)	カラー	ブラック
付属品	ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書	イメージセンサー	フロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
総画素数	フロント:1676万画素 リア:1253万画素	レンズ	フロント:f=5.1-25.5mm、F=3.9-6.3 リア:f=4mm、F=1.8
デジタルズーム	2倍	撮影距離	フロント:約0.1m~∞(W) 約0.3m~∞(T)

			リア:約0.6m～約1.5m
ファイル形式	静止画:JPG 動画:MP4	静止画サイズ	フロント: 56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア: 56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M
動画サイズ	フロント: 5120×2880(補間)30fps、 3840×2160(補間)30fps、 2688×1512(補間)30fps、 1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、 1280×720 30fps リア: 5120×2880(補間)30fps、 3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps	シャッタースピード	1/10秒～1/2500秒
ISO感度	オート、100、200、400、800、1600、3200	セルフタイマー	オフ、2秒、5秒、10秒
内蔵ライト	LED	露出補正	±2.0EV(1/3EVステップ)
ホワイトバランス	オート、昼光、曇り、電球、蛍光灯(H)、 蛍光灯(L)	入出力ポート	USB2.0

気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。

タッチパネル式液晶モニターでモードや設定をサクサク変えることができます。

ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできます。モニターを見ながら写真も動画も撮れます。

広角時に最短で約10cmまで被写体に寄って接写できます。(フロントレンズの場合)

フラッシュが内蔵されているだけでなく、定常光LEDライトも使用できるので動画撮影に便利です。

手軽にスローモーション動画も撮れます。

設定した時間と間隔で自動的にタイムラプス撮影ができます。

セルフタイマー機能付き

パソコンにつなげて、WEBカメラとしても使用できます。

動画撮影時に手振れを軽減することができます。

※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。


※液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお

受けできません。

【注意事項】

- ・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。
- ・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。

代替品

	<p>品番 EA759GA-142S</p> <p>コメント 変更点:セット品付属無し</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.