

品番 : EA759GA-181F

品名 : 軽量コンパクトデジタルカメラ(保護フィルム+マイクロSDカード)



販売価格	22,700円(税抜)／24,970円(税込)		
カタログ価格	22,700円(税抜)／24,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/05 00:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1958ページ		



日常を気軽に撮って楽しむ、お散歩カメラ

仕様

メーカー	ケンコー・トキナー(Kenko)	型番	KC-AF05 ※ESCOオリジナルセット品
〈キット内容〉	・本体 ・microSDカード(32GB) ・液晶保護フィルム	有効画素数	約800万画素
デジタルズーム	4倍	焦点距離	25.5mm(35mm換算)
液晶サイズ	2.8型 IPS	記録媒体	microSDHC/SDXCメモリーカード(別売) ※microSDHCカード(32GB)(付属)
手ぶれ補正	電子式	使用バッテリー	リチウムイオン充電池(付属)
サイズ	98(W)×23(D)×58(H)mm	重量	約101g(本体のみ)
イメージセンサー	1/3.2型 CMOS	総画素数	833万画素
レンズ	f=3.37mm F2.2	撮影距離	静止画:約0.1m～∞ 動画:約1.5m～∞
ファイル形式	静止画:JPG 動画:JPEG(AVI) 音声:PCM	静止画サイズ	48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide

動画サイズ	2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps	シャッタースピード	1/8000秒～1/15秒
ISO感度	オート、100、200、400	セルフタイマー	オフ、2秒、5秒、10秒
内蔵ライト	LED	露出補正	±3EV 1EVステップ
ホワイトバランス	オート、昼光、曇り、蛍光灯、電球	入出力ポート	USB2.0
付属品	リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)	DPOFプリント	非該当
ダイレクトプリント	非該当		

いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな800万画素デジタルカメラです。

焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。

最短で約10cmまで被写体に寄って接写することができます。

他にもタイムラプス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。

PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。

手ブレ軽減機能…手ブレを軽減して失敗写真を減らします。

動画も撮れる…フルHD動画撮影が可能です。

セルフタイマー…セルフタイマー機能付きで、友人・家族との記念撮影、自分撮りに便利です。

4倍デジタルズーム…もう少しアップで撮りたい時に便利です。

オートフォーカス…シャッターボタンの半押しでピントを合わせます。(静止画撮影時のみ)

タイムラプス撮影…設定した時間と間隔で、自動的にタイムラプス撮影ができます。

動き検出…動く被写体があった時に動画を5秒撮影します。

スローモーション…スローモーションでの動画撮影が可能です。

お散歩カメラとして…軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。

スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。

修学旅行に…スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。

お仕事の記録写真に…建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。

仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。

職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。

WEBカメラとして…PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。

※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーと型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。

※液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等で液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。

【注意事項】

・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがあります。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。
事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。

・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.