

品番：EA759GA-187C

品名：[1820万画素] デジタルカメラ



販売価格	44,800円(税抜)／ 49,280円(税込)		
カタログ価格	44,800円(税抜)／49,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/18 16:59現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ソニー (SONY)	型番	DSC-WX350
有効画素数	1,820万画素	光学ズーム	20倍
焦点距離(35mm換算)	25～500mm	手ぶれ補正	光学式
液晶サイズ	3.0型クリアフォト液晶	動画撮影	FullHD:1920×1080
記録媒体	メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROデュオ (High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、、メモリースティック XC-HG デュオ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDXCメモリーカード	使用バッテリー	リチウムイオン充電電池 (EA759GB-133)
機能	Wi-Fi/NFC対応	サイズ	96 (W)×25.7 (D)×54.9 (H) mm(最薄部20.3mm)
重量	約164g(バッテリー、メモリースティックデュオを含む) / 約137g(本体のみ)	付属品	リチャージャブルバッテリーパック、ACアダプターAC-UB10C/UB10D、マイクロUSBケーブル、リストストラップ

世界最小・最軽量。光学20倍ズームをコンパクトボディに。
風景をワイドに写せる広角25mmから、遠くの被写体に迫れる望遠500mmまで幅広い撮影領域に対応。さらに、全画素超解像40倍ズーム撮影も可能です。ズーム撮影時に心配な手ブレは、先進の光学式手ブレ補正でしっかりと防止。また、高速オートフォーカスで、撮りたい瞬間を逃さず撮影できます。

ズームも夜景もブレずにキレイな「プレミアムおまかせオート」

カメラがシーンを認識し、最適な設定を自動選択。夜景や逆光などの難しいシーンも、シャッターを切るだけで美しく撮影できます。暗いシーンもブレやノイズを抑えて明るく撮影できるほか、進化した画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の搭載により、被写体ブレ低減が強化。動く被写体のブレを強力に抑えます。

Wi-Fi(R)／NFC対応でスマートフォンにらくらく写真を転送

NFC対応のスマートフォンやタブレットに、カメラをタッチするだけで接続可能。写真や動画を簡単に転送できるので、SNSなどでの共有がより手軽に行えます。

さらに、Wi-Fi(R)機能により、多彩な機器と接続。たとえば、ネットワーク対応テレビなら、写真をワイヤレスで転送して快適に鑑賞できます。また、1回の充電で約470枚のスタミナを実現しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.