

品番：EA759GV-149

品名：16GB USBメモリー(パスワードロック)

	販売価格	15,700円(税抜)／17,270円(税込)		
	カタログ価格	15,700円(税抜)／17,270円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/10 16:17現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	1931ページ		



カタログ訂正

25/10/27 インターフェイスの訂正。誤:USB3.0、正:USB3.0/2.0/1.1(9025 No.56,57)

管理者用ソフト対応、情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー

仕様

メーカー	エレコム	型番	HUD-PL316GM
容量	16GB	対応OS	Windows 7(SP0, 1)/8/8.1/10/11 MacOS 10.8.5～10.15/11/12 ※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※Windows Server 2022/2019 /2016/2012 R2/2012/2008 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※コピーガード機能の対応OSはマニュアルをご確認ください。
インターフェイス	USB3.0/2.0/1.1	コネクタ	USB Type-A
サイズ	60(W)×20.8(D)×7.8(H)mm(コネクタ収納時)	重量	10g
セキュリティ機能	パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能	電源	USBバスパワー接続
カラー	ホワイト		

USB3.0対応情報漏洩対策機能付きセキュリティUSBメモリです。
USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。
キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。
紛失/盗難時の情報漏洩対策として第三者の利用を防止するためにパスワードによるセキュリティーロック(パスワードロック機能)がかけられます。 ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
本体には、名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。 ※ストラップは付属していません。
特許機能によりPCにUSBメモリを接続するとパスワード認証画面が自動起動。パスワード認証画面を手動で起動させる手間がかかりません。 ※CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合に機能します。
USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていただくの簡単操作でアップデートできます。
特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。 ※事前の動作確認をお願いします。
接続したPCの情報はログとしてUSBメモリに保存されます。管理者はログを確認することで接続したPCの情報を把握することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.