

品番 : EA759GW-86B

品名 : 138x133x14mm ポータブルDVDドライブ



販売価格	6,530円(税抜) / 7,183円(税込)		
カタログ価格	6,530円(税抜) / 7,183円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 21:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ

仕様

メーカー	エレコム	型番	LDR-PWA8U3CLBK
インターフェイス	USB5Gbps USB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1)/ USB3.0/ USB2.0	バッファメモリ	0.5MB
バッファアンダーラン対策	有り	AACS/CPRM	対応
動作時環境条件	温度:10~35°C 相対湿度:20%~80%(ただし結露なきこと)	保管時環境条件	温度:-10~50°C 相対湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
サイズ(W×D×H)mm	138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)	重量	230g
設置方向	水平	ディスクローディング方式	トレー方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)
コネクタ形状	USB MicroB×1	ユニット前面装備	アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール
ユニット背面装備	USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプター用)	対応OS	Windows11/10(64bit) macOS Sonoma14/macOS Ventura13/macOS Monterey12

	ケンジントンロック機構×1		/Mac macOS BigSur11/macOS Catalina10.15 /macOS Mojave10.14/macOS High Sierra10.13/macOS Sierra10.12*1 ・Chrome OS*2 *1:Mac用ソフトは付属しておりません。 *2:読み取り専用、付属ソフトはご使用になれません。 ※いずれも日本語OSに限ります。
持続可能なパソコン	USB Type-A / USB Type-C?ポートを搭載するWindowsパソコン、Macシリーズ	付属品	USB3.0ケーブル microB-Type-A(約55cm)1本 USB3.0ケーブル microB-Type-C(約55cm)1本 ソフトウェアライセンスシート
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ、ブラックモデル。			
USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。			
データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。			
パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。			
Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。			
ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。			
製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。			
ストラップやネームタグなども取付可能。			
ご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.