

品番：EA759GW-64

品名：4TB ハードディスク(WD Red採用高耐久)



販売価格	48,400円(税抜) / 53,240円(税込)		
カタログ価格	48,400円(税抜) / 53,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/12 15:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1896ページ		



熱や振動に強い高信頼ハードディスク「WD Red」を搭載し、24時間駆動や長期3年保証を実現した外付けハードディスクです

仕様

メーカー	エレコム	型番	ELD-REN040UBK
容量	4TB	インターフェイス	USB3.0/2.0
対応OS	Windows 11/10、Windows Server 2022/2019/2016(64bit)/2012 (64bit)/2012 R2(64bit)、macOS 15 Sequoia、macOS 14 Sonoma、macOS 13 Ventura ※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります	対応パソコン	標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
サイズ	120(W)×183(D)×35(H)mm(本体のみ、突起部を除く)	重量	850g
ドライブ数	1	入力電圧	100V
コネクタ形状	USB3.0 Standard-B×1	RAID機能	無し
セキュリティスロット	○	出荷時フォーマット	NTFS
冷却FAN	無し	PC電源連動	○
アクセスLED	○	RoHS指令	無し
付属品	USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約1.0m)、ACアダプター、横置き用ゴム	メーカー保証期間	3年間

	足	
1Clickボタン	無し	
24時間稼働などNAS特有の条件にも最適化しており、NAS製品のバックアップにも最適です。		
低回転速ながら7200回転のハードディスクに相当する高速転送を実現した「WD Red」を採用しました。		
「WD Red」は「NASWare」、「3D Active Balance Plus」といった、ハードディスクメーカーならではの利便性を追求した機能を搭載しています。		
USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。		
騒音の原因となるファンを搭載していないので、静かで安定した駆動を保ちます。		
ダブルデッキエアフロー構造		
※テレビ向けのセットアップガイドを同梱していますが、各社テレビ各機種との個別の動作確認はしておりません。 テレビ側の仕様等により本製品をお使いいただけない場合がございますがご了承ください。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.