

品番 : EA759X-25M

品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(6色)



販売価格	50,200円(税抜)／55,220円(税込)		
カタログ価格	50,200円(税抜)／55,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 15:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1964ページ		



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	PIXUS TS8730
機能	プリンター、コピー、スキャナー、カメラ ダイレクト	電源	AC100V～240V(50/60Hz)
解像度	4800(横)×1200(縦)dpi	用紙サイズ	A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号・6号、長形封筒3号・4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127×127mm)、スクエア(89×89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55～215.9mm、長さ89～676mm)
サイズ	約372×345×142(H)mm	重量	約6.6kg
インクタイプ	6色(独立インクタンク)	消費電力	コピー時: 約26W 待機時: 約1.1W
付属品	セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル、マルチトレイ	対応インクカートリッジ	EA759X-480～486
液晶モニター	4.3型TFT(タッチパネル)		
Wi-Fi対応			
プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示。読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。			

無料アプリ「Canon PRINT」を使えば、スマホの写真はもちろん文書も直接プリントできます。またスキャンした画像をスマホに保存したり、クラウドのデータをプリントすることも可能です。インターフェースが見やすくなつて、さらに操作性が向上しました。スマホからのプリント時に失敗プリントを軽減する「スマホ自動写真補正機能」もついています。TOP画面上部のバナーから、役立つ情報やお知らせも見ることができます。

スマホから写真を単純にプリントするだけでなく、パソコンで作業するように写真のレイアウトや加工ができるアプリケーションです。直感的な画面で、誰でも迷わずに操作できるのでお手持ちの写真でぜひ試してみてください。

友だちにLINEで写真を送る感覚で、プリンターから直接プリント／スキャンできます。家族や友だちから送ってきた写真も長押ししてピクサスに転送してプリント完了！写真だけでなく、文書ファイルの印刷も可能です。

プリント番号を発行してSNSなどでシェアすることで、PIXUSユーザー間でコンテンツを共有しすぐにプリントできます。

おしゃれなカードや、楽しいペーパークラフトがすべて無料でダウンロードできます。パーティーの飾りつけや子どもの知育おもちゃまで、新作アイテムも続々登場中！便利なスマホアプリもあります。

プリンターをiOS／Android端末と接続するだけで、すぐにプリントやスキャンを行うことができます。プリンタードライバーは不要です。

スマホから写真をプリントする時に、撮影条件が悪くても、自動で補正してくれる機能です。スマホで気軽に撮った写真もキレイにプリントすることができます。

代替品

	<p>品番 EA759X-25N コメント カラー消去コピー機能搭載</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.