

品番：EA759XA-29

品名：オフィス向けフルカラー複合機(コピー/FAX/スキャン)



販売価格	111,700円(税抜) / 122,870円(税込)		
カタログ価格	111,700円(税抜) / 122,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1964ページ		



コストを気にせずカラー印刷できる
低ランニングコスト

4色顔料インクで、大容量のインクタンクを搭載。印刷コストを大幅に削減できます。

※1ページあたり印刷コスト (モノクロ) 約 0.1円 / ページ
 ※1ページあたり印刷コスト (カラー) 約 0.8円 / ページ

限られた場所にも設置できる
省設置スペース

コンパクトなデザインで、狭い場所でも設置できます。


高画質・高速プリント

4色顔料インクで、高精細な印刷を実現。文字も鮮明に印刷できます。

※1ページあたり印刷スピード (モノクロ) 約 24.0 ppm
 ※1ページあたり印刷スピード (カラー) 約 15.5 ppm

多様なメディアへ印刷

写真紙、厚紙、封筒など、さまざまなメディアに印刷できます。



仕様

メーカー	キヤノン (Canon)	型番	GX7030
機能	プリント・コピー・FAX・スキャン・ADF	電源(50/60Hz)	AC100～240V
解像度	600(横)×1200(縦) dpi	サイズ(mm)	使用時: 約399×645×387(H) 収納時(トレイ類を含まず): 約399×410×314(H)
重量	約13kg(※プリントヘッドを取り付けた状態)	液晶モニター	2.7型TFT(タッチパネル)
使用可能用紙サイズ	【後トレイ】 A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7"×10"、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅: 89mm～216mm、長さ 127mm～1200mm) 【上段カセット】 A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅: 148mm～216mm、長さ 210mm～297mm) 【下段カセット】 A4、レター、ユーザー定義サイズ(幅: 210mm～216mm、長さ 279.4mm～297mm)	インクタイプ	4色顔料(特大容量タンク)

消費電力	コピー時(USB接続時):約23W 待機時(USB接続時):約0.9W	最大可能枚数	【普通紙】後トレイ:100枚/カセット: 500枚(250枚×2段) 【郵便はがき】40枚(後トレイのみ)
形式	デスクトップ	プリント方式	インクジェット方式
給紙方式	後トレイ/2段カセット(上段/下段)	インターフェイス	IEEE802.11n/IEEE802.11g /IEEE802.11b/IEEE802.11a、 100BASE-TX/10BASE-T、 Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
インク残量検知機能	電極式+ドットカウント方式	稼働音	約49.0dB(A)
動作環境	温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し 結露しないこと)	TEC値	約0.15kWh
付属品	セットアップ用インクボトル、セットアッ プCD-ROM	対応インクカートリッジ	EA759X-170~173

カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載
特大容量インクビジネスモデル

一度の補充で大量のプリントが可能「ギガタンク」

経費削減に貢献する「低ランニングコスト」
印刷する機会が多い業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。

モノクロ・カラーともに高速プリントを実現
一刻を争うビジネス現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。

キヤノン独自開発の全色顔料インクにより、にじみが少なく、くっきりとした「プリント」を実現
耐水性や耐マーカー性に優れ、擦れにも強いインクです。

最長1,200mmという長尺用紙がプリント可能
大きさを活かして迫力あるポスターやPOPがつけれます。

拡大/縮小もしてくれる「自動変倍コピー」

裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」

モノクロ・カラーともに高速プリントを実現
一刻を争うビジネス現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。

受信ファクスの自動両面プリント
ファクス原稿を両面プリントできることで、用紙代の節約につながります。

原稿の両面を一度にスキャン「同時両面スキャン」

いちどにまとめてスキャン(おまかせスキャン・ワンパスマルチスキャン)

4色顔料インクで細かな文字もくっきり

代替品

品番	EA759XA-29A
コメント	IEEE802.11ac、WPA3追加で対応



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.