


品番：EA761GD-6B

品名：10桁 プログラム関数電卓



販売価格	6,680円(税抜) / 7,348円(税込)		
カタログ価格	6,680円(税抜) / 7,348円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/30 07:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1843ページ		



■書式通り入力方式
■フルドット液晶
■2行表示
■連続演算機能
■リプレイ機能
■マルチリプレイ機能
■内蔵公式23本
■絶対値計算
■2乗計算
■3乗計算
■べき乗計算
■超越数:eの入力
■n進計算(2進・8進・16進)
■論理演算
■複素数計算
■科学定数(40)




複雑な繰り返し計算もスピーディーに処理できる2行表示採用のプログラム関数電卓。

仕様

メーカー	カシオ(CASIO)	型番	fx-72F
桁数	10桁	サイズ	83.5×164×15.9mm
電源	太陽電池+ボタン電池LR44×1個(付属)	重量	95g
液晶ディスプレイ	書式通り入力方式 フルドット液晶 2行表示	基本計算	四則計算 カッコ計算 分数計算 度分秒(60進数)計算 逆数計算 パーセント計算(関数機能) 階乗計算 π の入力 無理数($\sqrt{\quad}$)計算 数値丸め機能
応用計算	連続演算機能 リプレイ機能 マルチリプレイ機能 内蔵公式23本	高機能計算	超越数:eの入力 n進計算(2進・8進・16進) 論理演算 複素数計算
基本関数機能	絶対値計算 2乗計算 3乗計算 べき乗計算	理化学関連機能	科学定数(40)

	べき乗根計算 三角関数計算 逆三角関数計算 双曲線関数・逆双曲線関数 指数計算 対数計算 座標変換 (Pol, Rec) 順列・組合せ計算 乱数発生機能		
統計データ	統計データ編集機能(データ呼出・編集)	統計計算	1変数の統計計算 2変数の統計・回帰計算
電卓プログラム機能	カシオ独自のBASIC LIKEプログラム機能	プログラム容量	最大680バイト
キーの特徴	プラスチックキー	キーの機能	早打ち機能(2キーロールオーバー) 負符号(-) 電源オフ機能
電池寿命	約3年(1日1時間使用時)	表示設定	小数点以下桁数設定 (Fix) 有効桁数設定 (Sci) 指数表示範囲設定 (Norm) ENG変換機能 分数・小数変換機能(分数キー)
メモリー	メモリー数:7 変数メモリー:9(A,B,C,D,E,F,X,Y,M) 独立メモリー(M、M+、M-キー方式) アンサーメモリー(Ans.) メモリー保護機能 Reset機能	付属品	ハードケース
最大680バイトのプログラム機能			
化学公式23種内蔵			
2・8・16進計算、論理演算、分数計算、複素数計算機能			
複雑な繰り返し計算もスピーディーに処理できる2行表示採用のプログラム関数電卓。			
180関数			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番 EA761GD-20A コメント プログラム関数電卓
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

