品番: EA761XS-36B

品名: φ 125x 52mm シーリングライト(コンパクト・センサー付)



| 販売価格        | <b>3,340円</b> (税抜)/3,674円(税込)       |      |   |  |  |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格  | 3,340円(税抜)/3,674円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数         | 最新在庫: <b>1</b> (2025/11/24 19:53現在) |      |   |  |  |
| 商品入数        | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログ<br>ページ | 2112ページ                             |      |   |  |  |

































# 仕様

| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番       | SCL6NMS-MCHL      |
|------|------------------------|----------|-------------------|
| 電源   | AC100V(50/60Hz)        | 消費電力     | 5.4W              |
| 明るさ  | 600lm                  | 重量(g)    | 170g              |
| 光色   | 昼白色                    | 色温度      | 5000K             |
| 光源寿命 | 40000時間                | 定格入力電流   | 0.1A              |
| サイズ  | φ125×52mm              | 演色性      | Ra80              |
| 材質   | 鋼板、ポリプロピレン、ポリカーボネート    | センサー感知範囲 | 2.4m高さで直径4.0(80°) |
| 点灯時間 | 約90秒(人感センサー動作時)        |          |                   |

廊下や階段、トイレなどに最適です。

人感センサー付

小型タイプ

少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。

コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。

電気工事不要で取り付けが簡単です。

長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

#### 【人感センサー付き】

人を感知して自動でON/OFF。

離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし!

### 【専用ローゼットアダプターで取り付け簡単!】

取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。

#### ■昼白色

太陽光に近い自然な光。メイクをする・服を選ぶ場所におすすめ。

洗面所、クローゼット等。

## 【LEDならではの高性能】

·長寿命約40000時間

※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。

- 虫が寄りつきにくい
- ・色がより自然に見える演色性の高さ

※こちらの商品は「人感センサー」と「常時点灯」の切り替え不可となっております。 予めご了承くださいませ。

※日本国内専用です。海外では使用いただけません。

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.