

品番：**EA761XS-47**

品名：φ125x 54mm シーリングライト(小型・センサー付/電球色)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,100円(税抜) / 4,510円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,100円(税抜) / 4,510円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/30 15:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2062ページ                      |      |   |

色より自然に見える

LED電球色 (3,000K)

省エネ

1,200ルーメン

仕様

|      |                        |          |                    |
|------|------------------------|----------|--------------------|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番       | SCL12LMS-MCHL      |
| 明るさ  | 約1,200lm               | サイズ      | φ125×54mm          |
| 電源   | AC100V(50/60Hz)        | 消費電力     | 9.8W               |
| 光色   | 電球色 (3,000K)           | 光源寿命     | 40,000時間           |
| 入力電流 | 0.18A                  | 演色性      | Ra80               |
| 使用場所 | 室内用                    | 重量       | 240g               |
| 材質   | 鋼板、ポリプロピレン、ポリカーボネート    | センサー感知範囲 | 2.4m高さで直径4.0 (80°) |
| 点灯時間 | 約90秒(人感センサー動作時)        |          |                    |

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。

離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし!

新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。

コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。

電気工事不要で取り付けが簡単です。

長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

天井まで光が広がる、コンパクトで明るいシーリングライトです。

取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。

LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。

■電球色

温かみのある、光。リラックスしたい空間に。

キッチン、トイレ等。

【LEDならではの高性能】

・長寿命約40000時間

※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。

・虫が寄りつきにくい

・色がより自然に見える演色性の高さ

※日本国内専用です。海外では使用いただけません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.