


品番 : EA763AA-193D

品名 : DC12/24V ドライブレコーダー(2カメラ)



販売価格	48,100円(税抜) / 52,910円(税込)		
カタログ価格	48,100円(税抜) / 52,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/08 01:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	CS-364FH
〈車外撮影用カメラ〉			
撮像素子	200万画素 1/2.8型 カラー CMOS センサー	フレームレート	30fps
視野角	水平188° 垂直102° 対角190°	F値	2
最低被写体照度	3LUX	録画画素数	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)
録画画質	【FullHD】 高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps) 【HD】 高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps) 【D1】 高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)	録画画角	【FullHD・HD・D1】 水平 (188°) 垂直 (102°) 対角 (190°)
〈車内撮影用カメラ〉			
撮像素子	200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセ	フレームレート	30fps

	センサー		
視野角	水平188° 垂直102° 対角190°	F値	2
最低被写体照度	3LUX	録画画素数	200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1)
録画画質	【FullHD】 高画質(10Mbps) 標準(8Mbps) 低画質(6Mbps) 【HD】 高画質(6Mbps) 標準(4.5Mbps) 低画質(3Mbps) 【D1】 高画質(3Mbps) 標準(2Mbps) 低画質(1Mbps)	録画画角	【FullHD・HD・D1】 水平(188°) 垂直(102°) 対角(190°)
〈仕様〉			
録画圧縮	録画AVI(H.264)、静止画JPEG	録画トリガ	常時録画 常時録画+イベント録画 クイック録画 (常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
GPS	有	HDR	有
3Gセンサー	有(衝撃感度 10段階)	対応外部記憶媒体	microSDカード 8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上 ※メーカーオプションmicroSDカード推奨
記録データ	日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル	音声録音	有(オン、オフ設定可)
外部映像出力	有(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ) ※再生時無し	インターネット地図連動	有
電源	DC12V・24V	動作温度範囲	-10℃~60℃
サイズ	本体:101(W)×30(D)×51(H)mm (突起部含まず) マウントベース取付時:92(H)mm	重量	98g

VCCI	クラスB	機能	車内側180°暗視カメラ 赤外線LED搭載
付属品	マウントベース、ボールジョイント、DCコード、両面テープ、32GB microSDカード(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)		
日本製・自社工場自社生産で安心・安全			
前方と車内を同時360°撮影できるツインカメラ搭載			
あおり運転・急な幅寄せ・割り込み・当て逃げ・車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適です。			
ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します。			
夜間の車内もしっかり録画 車内側180°暗視カメラ赤外線LED搭載			
当て逃げ、盗難対策に、パーキングモード搭載。最大12時間録画可能			
夜の画像が明るいナイトクリアver.2搭載 STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。			
スーパーキャパシタ搭載。電源ケーブルが外れても安心			
GPS搭載で地図連携も可能 GPSお知らせ機能でドライブ中の危険な場所お知らせ			
フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。			
3Gセンサーの前後、左右、上下の感度を個別にカスタム設定できます。			
セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。			
映像録画時に音声も録音可能			
12/24V車対応 普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。			
ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。			
時計の表示 設定した時間を画面に表示できます。			
ボイスアシスト搭載 録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。			
microSDカードメンテナンスフリー			
SDカード書き込み禁止モード検知機能			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

