

品番：EA763AC-35G

品名：4GB/1570時間 ICレコーダー



販売価格	8,580円(税抜) / 9,438円(税込)		
カタログ価格	8,580円(税抜) / 9,438円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 01:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	オリンパス(OLYMPUS)	型番	VN-551PC
本体容量	4GB	録音時間(最大)	1570時間
記録形式	WMA形式	記録媒体	内蔵型:4GB
サイズ	37.5(W)×20(D)×108(H)mm	重量	67g(電池含む)
電源	単4電池×2本(付属)	付属品	USBケーブル(microB)、取扱説明書
サンプリング周波数	会話・音楽(WMA 32 kbps):44.1 kHz メモ(WMA 16 kbps):22.05kHz LP(WMA 5 kbps):8kHz	ヘッドホン	最大出力:3mW+3mW(16Ω負荷時)
スピーカー	内蔵:φ20mm丸型ダイナミックスピーカ 実用最大出力:200mW(スピーカ8Ω)	ジャック	マイクジャックφ3.5mmインピーダンス2kΩ イヤホンジャックφ3.5mmインピーダンス8Ω以上
周波数特性(録音時)	メモ200Hz~7kHz 会話200Hz~13kHz 音楽40Hz~13kHz LP200Hz~3kHz	周波数特性(再生時)	メモ/会話/音楽/LP:20Hz~20kHz
電池持続時間(内蔵マイク録音時)	会話・音楽:約52時間 メモ:約52時間 LP:約60時間	電池持続時間(スピーカ再生時)	会話・音楽:約21時間 メモ:約22時間 LP:約23時間

電池持続時間 (イヤホン再生時)	会話・音楽: 約45時間 メモ: 約46時間 LP: 約46時間	録音時間	会話・音楽 (WMA 32 kbps): 約251時間 メモ (WMA 16 kbps): 約495時間 LP (WMA 5 kbps): 約1570時間
1ファイルあたりの最長録音時間	会話・音楽 (WMA 32 kbps): 約26時間40分 メモ (WMA 16 kbps): 約53時間40分 LP (WMA 5 kbps): 約148時間40分	電池寿命	約60時間 (LPモード、内蔵マイク使用時)
使用温度	0~42℃		

細かい設定は不要。録音はスイッチをスライドするだけでスタート。学習から趣味まで、色々な用途で使える「メモ録用レコーダー」です。

電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。また、スイッチの位置で録音のON/OFFを把握できるので、わざわざレコーダーを目視する必要がありません。

録音準備は、4つのシーン(「メモ」「会話」「音楽」「LP(長時間)')から最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要です。ポディー前面のボタンを押すだけで、簡単にシーンの切り替えができます。

「メモ録」、「授業の復習」、「歌の練習」などで使える

再生時に音声以外のノイズを低減するノイズキャンセル機能。エアコンやプロジェクターなどの、ノイズが多い場所で録音された音声も、聞き取りやすく再生できます。

録音シーンに合わせて、録音ファイルを自動的に4つのフォルダに振り分け。録音ファイルを探す際の検索時間を短縮します。また、同梱のmicroUSBケーブルを使えば、簡単にパソコンと接続できます。パソコン上でもシーン毎のフォルダを確認できるので、スマートにファイル管理可能です。

重要な録音ファイルにロックをかけ、誤消去を防止できます。フォルダ内のファイルの全消去を行っても、ロック済みファイルは消えません。操作は簡単、ファイルの先頭で「インデックス/リピート」ボタンを押すだけの設定です。

最大3倍速まで対応の早聞き再生や、聞きたい位置を探しやすいスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求しています。

早聞きは授業の復習に役立ちます。最大3倍速で再生できるようになったので、60分の講義も20分で効率的に復習できます。また、講義の中でも特に語学学習で重宝するのが遅聞き再生です。速くて聞き取りにくいネイティブスピーカーの発音も、まずは遅聞き再生で慣れてみましょう。デジタル処理で速度を変えるため、音程は変わらず違和感なく聞き取れます。

手にした際に、人差し指が本体後部にジャストフィットするグリップ感を実現。操作を行う全てのボタンを、ポディー前面に設置。しかも、普段よく使うボタンは大きくして使いやすくしました。

「インデックスマーク」機能対応

聞きたいところの頭出しを簡単に行える「インデックスマーク」機能。最大99件まで取り付けできます。授業や講演会の録音で、特に重要だと思う部分にインデックスマークを付けると便利です。

インデックスマークまでスキップできるので聞きたいところが探しやすい

重要な話の部分にインデックスマークをつけておき、スキップ間隔を「インデックス」に設定すれば、再生時にはワンタッチでインデックスマークを付けた部分までスキップできるので、早送りですべて探さず、効率的に聞くことができます。スキップ間隔は、「インデックス」、「10秒」、「30秒」、「60秒」から選択できます。

「A-Bリピート」機能

再生中のファイルの一部分(A地点とB地点)を指定し、繰り返し再生できます。聞き取りにくいフレーズを何度も聞き返せるので、語学学習などに使えます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。



品番 EA763AC-35H

コメント メーカー変更、価格変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.