品番: EA763AD-208

品名: AC100V/60W/30畳 空間除菌脱臭機(ジァイーノ)



販売価格	<b>233,000円</b> (税抜)/ 256,300円(税込)				
カタログ価格	233,000円(税抜)/256,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/22 07:01現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0067ページ				





## 仕様

メーカー	パナソニック	型番	F-JDU35-W
適用床面積	50㎡(30畳)	タンク容量	3.5L
サイズ	400(W)×280(D)×670(H)mm	消費電力	急速:60W 強:49W 中:26W 弱:18W
重量	14kg	運転モード	急速·強·中·弱·自動
フィルター寿命	5年	コードの長さ	1.8m
電源	交流100V(50/60Hz)	運転音(dB)	急速:47、強:44、中:34、弱:23
風量(m3/min)	急速:4.2、強:3.8、中:2.2、弱:1.1	連続運転時間(時間)	急速:1、強:10、中:15、弱:24
カラー	ホワイト	付属品	塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット

ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。

次亜塩素酸を生成するエリア(電解部)と、汚れと反応(除菌・脱臭)させるエリア(除菌部)を分割した機構を採用。

清潔・高濃度の次亜塩素酸(電解次亜水)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。また、電解水タンクも汚れにくく、毎日の排水作業が不要になりました。(約月1回のお手入れの際に実施)

小~中空間におすすめなコンパクトサイズ。

多くの人が出入りする空気リスクの高い空間でも安定的に除菌・脱臭。

塩タブレット自動投入で日々の手間を軽減。

HEPAフィルターで集じん、キャッチした菌・ウイルスも抑制。

花粉、チリ、ホコリPM2.5も除去

除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。

<おすすめの設置場所>

幼稚園、保育園の保育室、事務室、介護施設の居室、汚物処理室、クリニックの待合室、ホテルのロビー、食堂など

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.