

品番：EA763BC-113A

品名：4極ミニプラグヘッドセット(オーバーヘッドタイプ / 片耳)

	販売価格	4,100円(税抜) / 4,510円(税込)		
	カタログ価格	4,100円(税抜) / 4,510円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/24 21:07現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			



仕様

メーカー	エレコム	型番	HS-HP29TBK
仕様	片耳タイプ	周波数帯域	ヘッドホン: 20～20,000Hz マイク: 100～10,000Hz
コード長	約1.8m	重量	38g(ケーブル含まず)
付属品	変換ケーブル(φ3.5mm4極ミニジャックーφ3.5mm3極ミニプラグ×2)	対応機種	φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
インターフェイス	φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、φ3.5mm3極ミニプラグ×2	インピーダンス	ヘッドホン: 32Ω マイク: 2.2kΩ
サイズ(W×D×H)mm	145×50×175(ケーブル含まず)	装着方式	片耳オーバーヘッドタイプ(モノラル/左右両用)
ヘッドフォン・スピーカー方式	ダイナミック型(モノラル)	マイク・マイク方式	エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドホン	ドライバーユニット: 直径30mm 最大許容入力: 30mW ボリューム調整: 有	マイク	アーム長: 120mm ミュート機能: 有 指向性: 無指向性 入力感度: -58dB±3dB

ビデオ会議・ビデオ通話、音声チャットでの使用に最適な片耳タイプのヘッドセットです。
周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。
新開発の30mmダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.