


品番：EA763BC-118

品名：1.2m/4極ミニプラグヘッドセット(ミュートスイッチ付/左耳用)



販売価格	3,150円(税抜)／3,465円(税込)		
カタログ価格	3,150円(税抜)／3,465円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 09:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1916ページ2125ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	HS-EP20TBK
仕様	左耳タイプ	周波数帯域	ヘッドフォン:20～20,000Hz マイク:100～10,000Hz
コード長	約1.2m	重量	10g
対応機種	φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。	サイズ(W×D×H)mm	16×13×16
インターフェイス	φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、φ3.5mm3極ミニプラグ×2	カラー	ブラック
ヘッドフォン・スピーカー方式	ダイナミック型(モノラル)	ヘッドフォン・ドライバーユニット	直径14.8mm
ヘッドフォン・最大許容入力	10mW	ヘッドフォン・インピーダンス	32Ω
ヘッドフォン・ボリューム調整	有り	マイク・マイク方式	エレクトレットコンデンサー方式

マイク・ミュート機能	有り	マイク・指向性	無指向性
マイク・入力感度	-42dB±3dB	重量(g)	10g
付属品	変換ケーブル(φ3.5mm4極ミニジャックーφ3.5mm3極ミニプラグ×2)		
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のモノラル(左耳用)セミオープンタイプのヘッドセット			
コンパクトに収納や持ち歩きができ、ハイブリッド勤務におすすめです。			
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。			
マイクON/OFFと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。			
耳を圧迫しない装着感のモノラル(左耳用)セミオープンタイプです。			
φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。また、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。			
※4極ミニプラグ方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。			
φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。			
髪型の乱れを気にせずに装着できます。			

代替品

	品番	EA763BC-117
	コメント	左耳用→両耳用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.