

品番：EA763BC-29

品名：1.3m タブレット用ヘッドセット(4極ミニプラグ)



販売価格	2,170円(税抜) / 2,387円(税込)		
カタログ価格	2,170円(税抜) / 2,387円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/02 02:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1862ページ		



タブレットやスマートフォンで通話や音楽を楽しむステレオヘッドセット

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HS526TAB
重量	約80g		
<ヘッドホン部>			
形式	ダイナミック型直径27mm(ステレオ)	周波数特性	20~20000Hz
インピーダンス	32Ω±5%	最大許容入力	30mW
<マイクロホン部>			
形式	コンデンサータイプ	指向性	無(全)指向性
周波数特性	20~20000Hz	インピーダンス	2.2kΩ
入力感度	-48dB±3dB(OdB=1V/Pa 1kHz) -67dB±3dB(OdB=1V/ubar 1kHz)		
<共通仕様>			
プラグ形状	直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)	ケーブル長	約1.3m

対応機種	<p><Apple> 9.7インチiPad Pro9.7インチiPad Pro + Cellular10.5インチiPad Pro 201712.9インチiPad Pro 201712.9インチiPad Pro12.9インチiPad Pro + Cellular12インチMacBook 2017年モデル12インチMacBook 2016年モデル12インチMacBook 2015年モデル13インチMacBook Pro 2017 (Touchbar搭載モデル)13インチMacBook Pro 2016 (Touchbar搭載モデル)15インチMacBook Pro 2017 (Touchbar搭載モデル) iPad Air 2iPad Air 2 + CellulariPad mini 4iPad mini 4 + CellulariPhone 7 plusiPhone 6siPhone 6s PlusiPhone 6iPhone 6 Plus <その他> Surface Pro (2017) 直径3.5mm4極ミニプラグ (CTIA規格準拠) に対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 《ご注意》 ※4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。</p>		
<p>タブレットやスマートフォンで通話や音楽を楽しめるステレオヘッドセットです。</p>			
<p>イヤークッションにムレにくく通気性の良いスポンジを採用しています。</p>			
<p>フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。</p>			
<p>手で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。</p>			
<p>息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。</p>			
<p>タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。</p>			
<p>4極ミニプラグ</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.