

品番：EA763BC-9

品名：1.8m タブレット用ヘッドセット(4極/片耳/左右兼用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,570円(税抜) / 2,827円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,570円(税抜) / 2,827円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/25 18:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1862ページ | | |



4極対応のパソコンやタブレットで通話ができる片耳タイプのヘッドセット。

仕様

| | | | |
|-----------|--|---------|------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HS402SV |
| カラー | シルバー | | |
| <ヘッドホン部> | | | |
| 形式 | ダイナミック型27mm(モノラル) | 周波数特性 | 20~20000Hz |
| インピーダンス | 32Ω±15% | 最大許容入力 | 30mW |
| <マイクロホン部> | | | |
| 形式 | コンデンサータイプ | 指向性 | 無(全)指向性 |
| 周波数特性 | 100~10000Hz | インピーダンス | 2.2KΩ |
| 入力感度 | -34dB±3dB(OdB=1V/Pa 1kHz) -54dB±3dB(OdB=1V/ubar 1kHz) | | |
| <共通仕様> | | | |
| プラグ形状 | 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) | ケーブル長 | 1.8m |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 重量 | 64g(ケーブルを含む) | 対応機種 | Surface Pro (2017) <Apple>9.7インチiPad Pro9.7インチiPad Pro + Cellular10.5インチiPad Pro 201712.9インチiPad Pro 201712.9インチiPad Pro12.9インチiPad Pro + Cellular12インチMacBook 2017年モデル12インチMacBook 2016年モデル12インチMacBook 2015年モデル13インチMacBook Pro 2017 (Touchbar搭載モデル)13インチMacBook Pro 2016 (Touchbar搭載モデル)15インチMacBook Pro 2017 (Touchbar搭載モデル) iPad Air 2iPad Air 2 + CellulariPad mini 4iPad mini 4 + CellulariPhone 7 plusiPhone 6siPhone 6s Plus直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。 |
| 対応OS | Windows(R)11、macOS 13.0 Ventura、macOS 12.0 Monterey、macOS 11.0 Big Sur、macOS Mojave 10.14 | | |

周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。

左右どちらにも装着可能です。

フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。

息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。

音量調整が手元スイッチで操作できます。

4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.