

品番：EA764A-197

品名：USB3.2 カードリーダー-(UHS-II 対応/Type C)



販売価格	4,600円(税抜)／ 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜)／ 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/12 17:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



SD4.0カードに対応したSDカードスロット(UHS-II対応)を搭載し高速のデータ転送が可能

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADR-3TCML41BK
コネクタ形状	USB Type-C	対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠
ケーブル長	5cm	ケーブルタイプ	一体型タイプ
スロット	SDメモ리카ード、microSDカード、コンパクトフラッシュ	対応メディア規格	SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD
最大対応メディア	SDカード/1TB microSDカード/1TB コンパクトフラッシュ/512GB	環境条件	動作時/温度0～40℃、湿度0～80% (結露なきこと)
ドライバ	不要	サイズ	約W65×D65×H12.7mm
重量	約37.7g	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Type-Cポート搭載のiPad、Surfaceシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、USBホスト機能に対応し、なおかつマストレージに対応したスマートフォン・タブレット ※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sequoia) 15、macOS		

	(Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11 iPadOS 15～18 iOS 15～18 Android 10～15 ChromeOS	
microSDカードスロット(UHS-I対応)、SD4.0カードに対応したSDカードスロット(UHS-II対応)を搭載し、高速のデータ転送が可能です。		
SDスロットとmicroSDスロット、コンパクトフラッシュスロットを搭載し、ファイルの同期、転送、共有が簡単にできます。		
SDカードとmicroSDカード、コンパクトフラッシュの3枚が同時に認識できます。		
追加でドライバーインストールなどは不要。お使いのノートパソコンやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。		
持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、出張や旅行でも気軽に持ち運ぶことができます。		
電源不要のバスパワータイプです。		
MacBook ProやiPad Pro、iPhoneを含むUSB Type-Cポート搭載の幅広い機器でお使いいただけます。 ※microSDスロット、コンパクトフラッシュスロットはUHS-II非対応です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.