

品番：EA764A-32B

品名：メモリーリーダー(USB3.0対応)



販売価格	5,340円(税抜) / 5,874円(税込)		
カタログ価格	5,340円(税抜) / 5,874円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/04 08:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプ!42種類のメディアに対応したUSB3.0カードリーダー

仕様

メーカー	エレコム	型番	MR3-K303BK
コネクタ	USB3.0 Standard-A	インターフェイス	USB3.0/USB2.0/USB1.1
スロット数	3	最大転送速度	USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
対応メディア(SDメモリーカード)	SD、SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2・4・6・10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II※1)、SDXC(Class10,UHS-I)、miniSD※2、miniSDHC(Class2・4・6)※2TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、※1読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります、(※)別途専用アダプタ必要	対応メディア(マルチメディアカード)	MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※、※)別途専用アダプター必要
対応メディア(コンパクトフラッシュ)	コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ	対応OS	Windows 11/Windows 10 macOS Ventura13/macOS Monterey12/macOS Big Sur 11.0 /macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

サイズ	45(W)×77(D)×15(H)mm	ケーブル長	6cm (コネクタ含まず)
カラー	ブラック	動作環境	温度5～40℃、湿度30～80%(結露なきこと)
ケーブル収納タイプで42種類のメディアに対応したUSB3.0カードリーダー。			
アダプターを使用せずに37種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプターを使用することでさらに5種類のメディアを読み書き可能。			
USB3.0に対応したパソコンに接続した場合、デジカメからパソコンへ直接転送するより約9倍速くデータ転送可能。			
取り出しやすく、収納しやすいコネクタ形状を採用。			
パソコン接続時に余裕のある長さ約6cmのケーブルを搭載。			
SDメモリーカードシリーズ、microSDメモリーカードシリーズ、コンパクトフラッシュに対応。			
携帯電話やスマートフォンの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能。			
SDXCメモリーカードやSDHCメモリーカードなどの高速版のメディアに対応しており、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。			
アクセスランプを装備。			
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動。			
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.