

品番 : EA764A-176A

品名 : USB3.0 コンパクトカードリーダー-(USB Type C)



販売価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
カタログ価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 20:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1930ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADR-3TCMS6BK
コネクタ	USB Type-A USB Type-C	インターフェイス	USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen1 /USB3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.1.2~10.11 Chrome OS Android 6.0~11 iPadOS 13~15 ※iPadOSについてはType-Cポート搭載のiPadのみの対応です。	重量	12g
サイズ	80(W)×20(D)×11.2(H)mm	スロット	SDメモリーカード×1、microSDカードスロット×1
消費電流	動作時:200mA(MAX) スタンバイ時:40mA(MAX)	環境条件	動作時:温度・湿度/0℃~40℃、0%~80% 保管時:温度・湿度/0℃~45℃、0%~90%

USB Type-CとUSB Aの両方で使えるSDカードリーダーです。

USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタを搭載していて、パソコン以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。

キャップ2個付きで両側のコネクタをホコリなどから守ります。

最新規格USB Type-Cコネクタ採用のカードリーダーです。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) (5Gbps) (理論値)の転送速度に対応しています。
※USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。

USB Type-Cコネクタは、表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。

SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)1TB対応です。
※UHS-IIの高速転送には対応しません。

電源不要のバスパワータイプです。
※USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。
※USB3.1 Gen2には対応していません。
※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.