

品番：EA764A-192

品名：USB3.1 カードリーダー-(UHS-II 対応/TypeC)



販売価格	4,740円(税抜) / 5,214円(税込)		
カタログ価格	4,740円(税抜) / 5,214円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1930ページ		



UHS-IIに対応したType-C SDカードリーダー。埃防止のコネクタキャップ付き

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADR-3TCSD4BK
<USBハブ>			
インターフェース規格	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/3.0) 準拠 (USB Ver2.0/1.1 上位互換) ※USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 機器として使用するためには USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 対応の ホストアダプタか USB Type-C 対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。 ※USB3.2 Gen1はUSB IF (USB Implementers Forum) によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。	通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5 Mbps
コネクタ形状	パソコン接続側/USB Type-C		
<カードリーダー>			

スロット	SDメモ리카ード	最大対応メディア	SDメモ리카ード/1TB
＜共通仕様＞			
サイズ	W32.5×D11×H44mm	重量	約14g
環境条件	動作時/温度 0～50℃、湿度 0～85% (結露なきこと)保管時/温度 0～55℃、湿度 0～85%(結露なきこ と)	セット内容	本体、取扱説明書、保証書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple MacシリーズUSBホスト機能に 対応し、なおかつマストレージに対応 したスマートフォン・タブレット※USB ポート(Type-Cコネクタ)を装備し、1つ 以上の空きがあること。※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用する ためにはUSB3.1 Gen2(USB3.1)対 応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1 (USB3.1)対応のポートを搭載した機 器でなくてはなりません。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12～10. 15Android 6.0～12iPadOS 13～15
対応メディア	1TBまでのSDXCメモ리카ード1TBま でのSDXCメモ리카ード Class41TB までのSDXCメモ리카ード Class61TBまでのSDXCメモ리카ード Class101TBまでのSDXCメモ리카ード (UHS- I・II)32GBまでの SDHCメモ리카ード Class232GBま でのSDHCメモ리카ード Class432GBまでのSDHCメモリー カード Class632GBまでのSDHCメモ リーカード Class1032GBまでの SDHCメモ리카ード(UHS- I)2GBま でのSDメモ리카ード(Ver.1.1)2GB までのSDメモ리카ード(Pro High Speed)2GBまでのSDメモ리카ード 2GBまでのSDメモ리카ード Class22GBまでのSDメモ리카ード Class42GBまでのSDメモ리카ード Class62GBまでのSDメモ리카ード Class104GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売 り)が必要です。4GBまでの miniSDHC Class4 ※別途専用のア ダプタ(別売り)が必要です。4GBま でのminiSDHC Class6 ※別途専用 のアダプタ(別売り)が必要です。2GB までのminiSDカード ※別途専用 のアダプタ(別売り)が必要です。＜対 応メディアに関するご注意＞※全てを 同時に使用できません。※SDメモ リーカードの著作権保護機能には 対応していません。※全てのパソ コン、メモ리카ードで動作を保証するも		

のではありません※SDXCメモリーカードはフォーマット形式が「exFAT」なので書き対応のOSを確認の上ご使用ください。Windows11・10・8.1・8・7macOS 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6.5～10.11

UHS-IIに対応したSDカードリーダーです。

デジカメで撮った写真をパソコンへ高速で転送することができます。

UHS-II対応なのでUHS-Iの3倍のスピードで転送することができます。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) (5Gbps) (理論値)の転送速度に対応しています。

Windows&Mac両対応です。

スロットカバー付きで、ホコリなどからスロット部を守ります。

コネクタキャップ付きです。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。 ※USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※UHS-I および従来のSDインターフェースでもご使用いただけます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.