

品番：EA764A-193

品名：USB3.1 カードリーダー-(マイクロSD/TypeC/超小型)



販売価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/04/30 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1970ページ		



持ち運びにも便利な超小型Type-C microSDカードリーダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADR-3TCMS10
<USBハブ>			
インターフェース規格	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB Gen13.1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1 (USB3.1/3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。	通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5 Mbps
コネクタ形状	(パソコン接続側)USB Type-C		
<カードリーダー>			
スロット	microSDカード	最大対応メディア	microSDXCカード/1TB
<共通仕様>			

環境条件(結露なきこと)	動作時/温度0~45℃、湿度10~85% 保管時/温度-10~70℃、湿度10~85%	サイズ	約W23.5×D15.2×H8.7mm
重量	約3.2g	セット内容	本体、取扱説明書、保証書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Android搭載スマートフォン・タブレット、iPadシリーズ USBホスト機能に対応し、なおかつマスタストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応の機器でなくてはなりません。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10・10.11 iPadOS 13~15 Android 6~12

持ち運びに便利な超小型のmicroSDカードリーダーです。

Type-Cコネクタ搭載で向きを気にせず接続ができます。

Type-C搭載のパソコン、スマートフォン、タブレットと様々な機器への接続が可能です。

コネクタキャップ付きで持ち運ぶときなどにコネクタが汚れるのを防ぎます。

パソコンに接続したときに隣のポートへ干渉しにくい超小型サイズです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.