

品番：EA764AC-84

品名：2.0m TypeC-HDMI変換ケーブル



販売価格	7,820円(税抜) / 8,602円(税込)		
カタログ価格	7,820円(税抜) / 8,602円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/26 08:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1933ページ		



USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 2m (HDMI4K HDR対応)

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-ALCHDRA20
カラー	ブラック	ケーブル長	約2m(コネクタ含む両端までの長さ)
ケーブル径	約4.2mm	準拠規格	DisplayPort Altモード/HDMI2.0
ケーブル規格	UL2725	対応機種	各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3 (USB Type-C) ポートを持つ機種)
最大解像度	3840x2160(4K60Hz対応)	コネクタ	USB(C)オス-HDMI(HDMIタイプA)オス

USB Type-CポートをHDMIに変換できる変換アダプタケーブルです。

映像出力に対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。※HDMIからUSB Type-Cへの変換(HDMI搭載パソコンの映像をUSB Type-Cディスプレイに映すなど)はできません。

ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。

パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。

4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。

HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。

<ご注意>※映像出力対応のUSB Type-Cポート(DisplayPort Altモード)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合

は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。

USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 2m(HDMI4K HDR対応)

代替品

	<p>品番 EA764AC-86A</p> <p>コメント ケーブル径:約5.2mm</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.