

品番：EA764AA-216

品名：有線マウス(Type-C/静音スイッチ)



販売価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/02 21:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1864ページ		



USB Type-Cコネクタを搭載した小型で持ちやすい有線ブルーLEDマウス。全ボタンに静音スイッチを採用。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-BLC156BK
インターフェース	USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。	コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ
分解能	1000・1600・2400・3200カウント/インチ※カウント切り替えボタン付き。	読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン	左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切り替えボタン	静音	左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切り替えボタン
サイズ	W61.8×D98.2×H36.7mm	重量	約80g
ケーブル長	約1.5m	セット内容	マウス、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ・iPad Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種。※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15 iPadOS 13~15 Chrome OS Android 7.0~12

ん。※ボタン割り当て機能はWindowsのみの対応です。※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

USB Type-Cコネクタを搭載した、小型で持ちやすい形状の有線マウスです。

USB Type-Cポートをもつパソコンやタブレットで使用できます。

全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。

マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。

使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。

ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。

用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。

サンワサプライWEBサイトよりドライバーをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※Windowsのみの対応です。

差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.