

品番：EA764AD-105

品名：[4ポート] USB3.1ハブ(Type-C)



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/05 05:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




仕様

メーカー	エレコム	型番	U3HC-A424P10BK
ポート数	パソコン側:1ポート、 周辺機器側:4ポート	インターフェイス	USB3.1Gen2(USB3.1Gen1インターフェイス接続時は、USB3.1Gen1互換で動作、USB3.0インターフェイス接続時は、USB3.0互換で動作、USB2.0インターフェイス接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェイス接続時はUSB1.1互換で動作)
対応OS	Windows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	サイズ	75×42×14(H)mm(ケーブルを除く)
重量	約39.0g	ケーブル長	約10.5cm(コネクタを除く)
コネクタ形状	パソコン側:USB Type-C(TM)(オス)×1 USB機器側:USB A(メス)×2、USB Type-C(TM)(メス)×2	最大転送速度	USB3.1 Gen2スーパースピードプラス/10Gbps(理論値)、USB3.1 Gen1スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源方式	バスパワー/セルフパワー共用	供給可能電流	USB3.1Gen2接続時/セルフパワー時:USB Power Deliveryポート以

			外の3ポート合計1.6A以内/バスパワー時:パソコンの給電力に準ずる
カラー	ブラック	動作環境	温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
USB Aポート2つとUSB Type-Cポート2つを搭載し、様々なUSB機器を使用できるUSBハブです。			
Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。			
USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由してUSB Type-C搭載パソコン本体を充電することができます。			
最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen2に対応しています。			
セルフパワー・バスパワー共用タイプです。※セルフパワーで使用する際は、パソコン本体に付属している電源アダプターをご使用ください。			
USB Type-C搭載のMacBookに最適です。			
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さはノートパソコンでの使用に最適な約10.5cmです。			
USB Type-Cコネクタはオモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。			
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属していません。			
※USB Type-Cコネクタを搭載するパソコンでのみ使用可能です。			
※お使いの状況によってUSB Power Deliveryの供給電力は変化します。			
本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。			

代替品

	品番	EA764AD-67A
	コメント	変更点:メ-カ-,直付けタイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.