


品番：EA764AD-11C

品名：[4ポート] USB3.0ハブ(ブラック)



販売価格	4,150円(税抜) / 4,565円(税込)		
カタログ価格	4,150円(税抜) / 4,565円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/30 22:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1894ページ		



Surface(TM)など、Windows(R)対応タブレットに最適

USBメモリやカードリーダー、HDDなどUSB3.0対応機器をSurface(TM)などに接続するのに便利な4ポートUSB3.0ハブ

仕様

メーカー	エレコム	型番	U3H-A411BBK
ポート数	4ポート	インターフェイス	USB3.0 (USB2.0インターフェイス接続時は、 USB2.0互換で動作、USB1.1インター フェイス接続時はUSB1.1互換で動作)
対応OS	Windows 11/10/8.1/8/7(SP1) /Vista(SP2)、macOS Ventura 13 /macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8 /10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9 /10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップ デートや、サービスパックのインスト ールが必要になる場合があります。	カラー	ブラック
サイズ	70×36×13.5(H)mm	重量	44g
コネクタ形状	パソコン側(アップストリームポート): USB A(オス)×1、USB機器側(ダウンス トリームポート):USB A(メス)×4	最大転送速度(理論値)	USB3.0スーパースピード/5Gbps、 USB2.0ハイスピード/480Mbps、 USB1.1フルスピード/12Mbps
USBケーブル方式	USB3.0	USBケーブル長	約30cm(コネクタを除く)
供給可能電流	4ポート合計720mA以内	動作環境	温度5~40℃、

(各ポート180mA未満)

湿度30～80%(結露なきこと)

Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。

フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広いUSB機器を接続するのに便利です。

ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。

USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。

タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。

USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。

※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.